

2024年2月21日

「シームレスせん」シリーズ累計 600 万本を突破！※1
シーンに合わせて選べる大きめサイズのステンレスマグ
ステンレスマグ(SM-VB型) 新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、“せん”と“パッキン”がひとつになった「シームレスせん」シリーズのステンレスマグより、オフィスや学校での日常使いから運動時まで様々なシーンで使える大きめサイズのワンタッチオープンタイプの新製品 (SM-VB型) を 2024年2月21日より発売します。

※1 「シームレスせん」を採用したステンレスボトルの国内累計出荷数
対象：SM-G型/M型/Z型/U型/V型/W型、SD-H型、SX-J型/K型 期間：2020年8月21日～2024年1月20日

商品名	品番	容量	希望小売価格 (税込)	発売予定日
ステンレスマグ	SM-VB60	0.6L	オープン価格	2024年 2月21日
	SM-VB72	0.72L		
	SM-VB95	0.95L		

ワンタッチオープンタイプ全体における 0.6L 以上の大容量サイズの需要が高まる中、新製品は、様々なシーンで使用できる 3 サイズ (0.6L/0.72L/0.95L) で展開。ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。



オフィスシーンでの使用イメージ



運動時の使用イメージ

商品特長

・業界初^{※2} “せん” と “パッキン” がひとつになった「シームレスせん」

従来の「外して洗うパッキン」をせんセットに一体化。洗うたびにパッキンを外さなくていいから、お手入れがとっても簡単です。パッキンをなくしたり、つけ忘れて水漏れする心配もありません。

※2 ステンレスボトルにおいて、せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。(2020年7月30日発表による 当社調べ)

・高い保温・保冷力^{※3}

ステンレスの真空2重のまほうびん構造だから、温かい飲み物も冷たい飲み物も、飲み物の温度を長時間キープします。

※3 保温(保冷)効力とは、室温 20°C±2°Cにおいて、製品に熱湯(冷水)を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをして縦置きにした状態で湯温 95°C±1°C(水温 4°C±1°C)のときから6時間放置した場合におけるその湯(水)の温度。

・スポーツドリンクも OK! 汚れがつきにくい「ラクリアコート+(プラス)」

表面がなめらかな内面フッ素コート^{※4}は、はっ水性が高く、飲み物の汚れやニオイがつきにくいから、サッと洗えて毎日のお手入れが簡単です。また、塩分によるサビにも強いのでスポーツドリンクも入れられます。

※4 従来の「内面フッ素コート」は「ラクリアコート」に機能名称を変更しました。スポーツドリンク OK の「ラクリアコート+(プラス)」の防サビ性能は従来の「内面フッ素コート(2倍)」と同等です。ラクリアコートに使用しているフッ素樹脂塗膜は、食品衛生法の規格・基準に適合する材料を選定して使用しており、食品衛生法による試験[※]に合格しています。

(※食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号個別規格に規定された以外の合成樹脂製の器具又は容器包装昭和57年厚生省告示第20号に適合)

・本体丸洗い^{※5}OK

洗うのは、ふたのパーツ2点とボトル本体の合計3点です。

※5 水中に放置しないでください。

・ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」

ふた部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

・水滴が飛び散りにくい! 「飛び散り抑制機構」

商品仕様

商品名	ステンレスマグ		
品番	SM-VB60	SM-VB72	SM-VB95
希望小売価格 (税込)	オープン価格		
実容量 (L)	0.6	0.72	0.95
口径 (約 cm)	4.5		
保温効力 (6時間/1時間) ※6	73℃以上/88℃以上	75℃以上/89℃以上	78℃以上/89℃以上
保冷効力 (6時間) ※7	8℃以下		
外形寸法: 幅×奥行×高さ (約 cm)	7.5×8×23.5	7.5×8×27	8×8×29
本体質量 (約 kg)	0.26	0.29	0.33
色柄	ソフトブラック (-BM) マリンブルー (-AM) ピスタチオグリーン (-GM) ソフトピンク (-PM) サンドベージュ (-CM)	ソフトブラック (-BM) マリンブルー (-AM) ソフトピンク (-PM) サンドベージュ (-CM)	ソフトブラック (-BM) マリンブルー (-AM) ライラックパープル (-VM)

※6 保温効力とは、室温 20℃±2℃において、製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が 95℃±1℃のときから 6 時間放置した場合におけるその湯の温度。

※7 保冷効力とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が 4℃±1℃のときから 6 時間放置した場合におけるその水の温度。

同時発売

ステンレスボトルカバー MC-CA 型新発売

大容量マグにぴったりなステンレスボトルカバーを同時発売します。



MC-CA03
(0.6L 用)



MC-CA04
(0.72L 用)

商品特長

- ・ 持ち運びやすいショルダーベルトつき
- ・ カバーに入れたまま飲めて、ふたも保護してくれるオーバーフラップタイプ
- ・ ボトル本体を入れたままでも自立しやすい丈夫な底
- ・ 名前が書けるネームタグつき

※名前の書き込みは油性ペンをご使用ください。

- ・ 洗濯機洗いOK

※洗濯機で洗えます (ネットに入れて手洗いコースを選択してください)

商品仕様

商品名	ステンレスボトルカバー	
品番	MC-CA03	MC-CA04
希望小売価格(税込)	オープン価格	
サイズ(推奨ボトルサイズ約 cm)	0.6L 用 (直径 7~7.5、高さ 23~23.5)	0.72L 用 (直径 7~7.5、高さ 27~27.5)
本体寸法 幅×奥行×高さ(約 cm)	8.5×8.5×24	8.5×8.5×28
質量(約 kg)	0.12	0.13
色柄	カジュアルブルー(-AZ)、ブラック(-BA)、パープル(-VA)	