

2024年2月21日

衝撃や擦れから本体をガードする「プロテクトアーマー」搭載！
かっこよさと、丈夫さを兼ね備えたカバーレスのクールボトル
ステンレス クールボトル(SD-HB型) 新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、衝撃や擦れから本体をガード^{※1}する「プロテクトアーマー」を搭載した、カバー不要のステンレス クールボトル(SD-HB型)を2024年2月21日から発売します。

※1 擦れにより傷はつきます

商品名	品番(容量)	希望小売価格(税込)	発売予定日
ステンレス クールボトル	SD-HB10 (1.0L)	オープン価格	2024年 2月21日
	SD-HB15 (1.5L)		

従来品のSD-HA型をご購入した方のアンケート^{※2}では「以前はカバーが擦れて穴が開いて何度か買い直していましたが、この商品の口コミを見て水筒カバーが要らないのはとても魅力的だと思い購入しました。」(小学校6年生のお子さまを持つお客様)「実際に使ってみると、ベルトも外しやすく洗う時がとにかく楽で、なんて母親目線で作られた水筒なんだと感激しています。」(小学校2年生のお子さまを持つお客様)など、「プロテクトアーマー」による強度の高さや、本体が洗いやすくお手入れが簡単な点で、ご好評いただいております。

※2 ステンレスクールボトルSD-HA型ご愛用者アンケート調査(2022年2月~2023年11月 n=1,502)

新製品のSD-HB型では、ご好評の機能を搭載した上で、より幅広いお子さまに選んでいただけるように色柄を刷新して発売します。

商品写真



ライムブルー (-AG)

スカイブルー (-AL)

ブラック (-BA)

ライムブルー (-AG)

ブラック (-BA)

商品特長

・衝撃や擦れから本体をガードする「プロテクトアーマー」搭載！

衝撃や擦れに強い※1「プロテクトアーマー」を搭載。さらにカバー不要だから、カバーが破れることや洗う手間もありません。

※1 擦れにより傷はつきませ

・業界初※3 “せん”と“パッキン”がひとつになった「シームレスせん」

従来の「外して洗うパッキン」をせんセットに一体化。洗うたびにパッキンを外さなくていいから、お手入れがとっても簡単です。パッキンをなくしたり、つけ忘れて水漏れする心配もありません。

※3 ステンレスボトルにおいて、せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。(2020年7月30日発表による 当社調べ)



当社従来品(2020年 SD-FB型)



新製品(2024年 SD-HB型)

・スポーツドリンクもOK! 汚れが付きにくい「ラクリアコート+(プラス)」

表面がなめらかな内面フッ素コート※4は、はっ水性が高く、飲み物の汚れやニオイが付きにくいから、サッと洗って毎日のお手入れが簡単です。また、塩分によるサビにも強いのでスポーツドリンクも入れられます。

※4 従来の「内面フッ素コート」は「ラクリアコート」に機能名称を変更しました。スポーツドリンクOKの「ラクリアコート+(プラス)」の防サビ性能は従来の「内面フッ素コート(2倍)」と同等です。ラクリアコートに使用しているフッ素樹脂塗膜は、食品衛生法の規格・基準に適合する材料を選定して使用しており、食品衛生法による試験※に合格しています。

(※食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号個別規格に規定された以外の合成樹脂製の器具又は容器包装 昭和57年厚生省告示第20号に適合)

・本体丸洗いOK! ※5!

本体丸洗いOK※5に加え、カバーがないので、洗濯で洗う手間もかかりません。

※5 水中に放置しないでください。

・スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる!



手持ちには、ハンドルモード



肩掛けには、ショルダーモード

・飲み物の冷たさをキープする「高い保冷力※6」

保冷力の高いステンレス真空2重のまほうびんなので、冷たい飲み物を冷たいまま長時間キープします。

※6 保冷効力（6時間）とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が 4℃±1℃の時から 6時間放置した場合におけるその水の温度。

・ゴクゴク飲める！「エアイベントつき飲み口」

飲み口は唇がフィットしやすく飲みやすい「斜めカット設計」を採用。さらに、エアイベント構造により飲み物がスムーズに出てきます。

・ふたが開けやすい「ワンタッチオープン」

・水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」

ふたが完全に開く前に一度止め、その振動でふたについた水滴を落とし、水滴が飛び散ることを抑制します。

・広口約 4.5cm

広口なので、飲み物が入れやすく、大きな氷も入ります。

商品仕様

商品名	ステンレス クールボトル	
品番	SD-HB10	SD-HB15
希望小売価格(税込)	オープン価格	
実容量(L)	1.0	1.5
口径(約 cm)	4.5	4.5
保冷効力※7(6時間)	8℃以下	7℃以下
外形寸法(本体のみ):幅×奥行×高さ(約 cm)	10.5×9.5×28.5	11.5×10.5×33
本体質量(本体のみ):(約 kg)	0.5	0.7
色柄	ライムブルー(-AG) スカイブルー(-AL) ブラック(-BA)	ライムブルー(-AG) ブラック(-BA)

※7 保冷効力（6時間）とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が 4℃±1℃の時から 6時間放置した場合におけるその水の温度。

同時発売

ステンレス クールボトル SD-BE20 新発売

ステンレス クールボトル (SD-HB 型) と同時発売で、スポーツシーンなどにおすすめなステンレスボトル
クールボトル SD-BE20 を同時発売します。



ブラック (-BA) ネイビー (-AD) グレー (-HA)

・飲み物の冷たさをキープする「高い保冷力^{※1}」

保冷力の高いステンレス真空 2 重のまほうびんなので、冷たい飲み物を冷たいまま長時間キープします。

※1 保冷効力 (6 時間) とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が 4℃±1℃の時から 6 時間放置した場合におけるその水の温度。

・スポーツドリンクも OK! 汚れが付きにくい「ラクリアコート+(プラス)」

表面がなめらかな内面フッ素コート^{※2}は、はっ水性が高く、飲み物の汚れやニオイが付きにくいから、サッと洗って毎日のお手入れが簡単です。また、塩分によるサビにも強いのでスポーツドリンクも入れられます。

※2 従来の「内面フッ素コート」は「ラクリアコート」に機能名称を変更しました。スポーツドリンク OK の「ラクリアコート+(プラス)」の防サビ性能は従来の「内面フッ素コート (2 倍)」と同等です。ラクリアコートに使用しているフッ素樹脂塗膜は、食品衛生法の規格・基準に適合する材料を選定して使用しており、食品衛生法による試験[※]に合格しています。

(※食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和 34 年厚生省告示第 370 号個別規格に規定された以外の合成樹脂製の器具又は容器包装 昭和 57 年厚生省告示第 20 号に適合)

・清潔な「Ag+抗菌^{※3}加工飲み口 (せん)」

※3 ・試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構・試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌の方法：Ag+

・抗菌の対象部分：せん (飲み口) ・試験結果：99.9%の抗菌効果 (試験番号：20215002351-1)

・本体丸洗いOK!^{※4} & 分解せん

本体丸洗いOK^{※4}に加え、せんは分解できるのですみずみまで洗うことができます。

※4 水中に放置しないでください。

・「ワンタッチオープンせん」& ゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」

ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」により素早い水分補給が可能です。

・底まで強い!「樹脂ガード」

本体底部に樹脂ガードをつけているので、ハードな使用シーンでも本体を守ります。

・広口約7cm

広口なので、飲み物が入れやすく、大きな氷も入ります。

・バッグに入れても安心な「結露抑制構造」

フタ部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

商品仕様

商品名	ステンレス クールボトル
品番	SD-BE20
希望小売価格(税込)	オープン価格
実容量(L)	2.06
口径(約 cm)	7
保冷効力 ^{※5} (6時間)	8℃以下
外形寸法(本体のみ):幅×奥行×高さ(約 cm)	15×12.5×34
本体質量(本体のみ):(約 kg)	0.9
色柄	ブラック(-BA) ネイビー(-AD) グレー(-HA)

※5 保冷効力(6時間)とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が 4℃±1℃の時から 6 時間放置した場合におけるその水の温度。