

**デジタル英会話学習機 EX-word RISE XDR-S1 シリーズ専用
液晶保護反射防止フィルムを発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、カシオ計算機より 2017 年 11 月に発売されたデジタル英会話学習機 EX-word RISE XDR-S1 シリーズ専用の液晶保護反射防止フィルム「PDA-EDF503」を発売しました。



※イメージです。

【掲載ページ】

CASIO EX-word RISE XDR-S1 シリーズ用液晶保護反射防止フィルム PDA-EDF503

<http://sanwa.jp/pr/PDA-EDF503>

「PDA-EDF503」は、カシオ計算機 EX-word RISE XDR-S1 シリーズ用の液晶保護フィルムです。

フィルム表面に画面反射防止加工を施しており、日光や蛍光灯などの光が液晶画面に入り込むことを防げるため、屋外・室内を問わず画面内のイラストや文字をしっかりと判別できます。通勤・通学中やカフェでひと休みの間など、様々な場面・場所で活用されることが多い英会話学習機にピッタリの製品です。

XDR-S1 シリーズ専用タイプなので、切り取るなどの手間がなく、購入してすぐに使えます。また、フィルム接着面にはシリコン素材を使用しているため、液晶画面にピッタリと貼り付き、キズやホコリから画面を守ります。

フィルム表面には指紋防止加工が施してあるため、指紋や油脂が液晶画面に残りにくくなっています。そのため、タッチパネルによる軽快な操作が特長の XDR-S1 シリーズに最適です。

<PDA-EDF503>

【特長】

- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
- ※フィルムは反射防止タイプです。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
- 両面テープなどは不要です。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- タッチパネルに対応しています。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

<使用方法>

- 1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。
(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)
- 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
(ホコリが付かないように注意して下さい。)
- 3.保護フィルムを液晶画面の角からゆっくり貼り付けてください。
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
※保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、テープなどで取り除いてください。

【仕様】

- 製品サイズ: 144.3×0.2×73.3mm
- 入り数: 1 枚
- 対応機種: デジタル英会話学習機 CASIO EX-word RISE XDR-S1 シリーズ
XDR-S1GD
XDR-S1WE
XDR-S1GN
XDR-S1GY

【関連ページ】

電子辞書用品

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/ic-dictionary/index.html>

液晶保護フィルム

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/protectfilm/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。