

「戻る・進む」ボタンが右側面についた左手専用の静音マウスを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、「戻る・進む」ボタンが右側面についた左手専用の静音マウス「MA-WBL164BK」「MA-BL165BK」を発売しました。



【掲載ページ】

静音ワイヤレスブルーLED マウス(5ボタン・左手用) MA-WBL164BK

<http://sanwa.jp/pr/MA-WBL164BK>

静音有線ブルーLED マウス(5ボタン・左手用) MA-BL165BK

<http://sanwa.jp/pr/MA-BL165BK>

「MA-WBL164BK」「MA-BL165BK」は、左手専用の静音マウスです。

左右のクリック機能が反転しており、右ボタンが左クリック、左ボタンが右クリックとして操作できます。「戻る・進む」ボタンも本来とは逆の右側側面に搭載され、左手親指で操作できます。左利きの方でも Web ブラウザやフォルダ上で、操作がスピーディーに行うことができます。また利き手に関係なく、左手でマウスを操作し、右手でテンキーを使って表計算ソフトで入力するなど、両手で作業を行うために使用することも可能です。

左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、クリック音を気にせず使うことができます。図書館・会議室や赤ちゃんがいる家庭、深夜などの静かな環境での使用に最適です。

「MA-WBL164BK」は、ワイヤレスタイプのマウスで約 10m 離れた場所からでも操作可能です。電源 ON・OFF スイッチが付いており、使用していない時の電池の消耗を防ぎます。USB レシーバーはマウス本体内に収納できるため、便利に持ち運べます。マウスカウントは 800・1200・1600 の 3 段階で切り替えられます。

「MA-BL165BK」はケーブル長 1.5m の有線マウスです。ケーブルを差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが必要ありません。マウスカウントは 800・1200・1600・2400 の 4 段階で切り替えられます。

使用する環境・用途に合わせてお選びください。

<MA-WBL164BK>

【特長】

- マウスの右側にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。
- 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
- 電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限りです。
- 用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLED を搭載しています。
- 不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。
- レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
- 右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。

【仕様】

■インターフェース:USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠

※USB3.1/3.0/2.0 インターフェースでも使用できます。

■コネクタ形状:USB (A タイプコネクタ)

■ワイヤレス方式:2.4GHz RF 電波方式

※マウスとレシーバー間の ID は固定です。

■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約 10m、スチール机(磁性体)/半径約 2m

■分解能:800・1200・1600 カウント/インチ

■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)

■電池性能:連続作動時間/約 170 時間、連続待機時間/約 18000 時間、使用可能日数/約 700 日

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時)

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり、保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。

■ボタン:2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン

■サイズ:マウス/W75×D110×H40mm

レシーバー/W14.3×D18.5×H6mm

■重量:マウス/約 67g

レシーバー/約 1.65g

■付属品:レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書

■対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン

Apple Mac シリーズ

※USB ポート(A タイプコネクタ)を持つ機種。

※Mac シリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。

■対応 OS:Windows 10・8.1・8・7

macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11

※Mac OS X(10.3 以降)は、標準インストールされている Safari、Mail、テキストエディット、及び Finder など、OS 標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

<MA-WBL164BK>

【特長】

- マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用の有線マウスです。
- 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLED を搭載しています。
- 用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600・2400 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
- 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
- 右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。

【仕様】

- インターフェース:USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠 ※USB3.1/3.0/2.0 インターフェースでも使用できます。
- コネクタ形状:USB (A タイプコネクタ)
- 分解能:800・1200・1600・2400 カウント/インチ
- 読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)
- ボタン:2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
- サイズ:W75×D110×H40mm
- 重量:約 86g
- ケーブル長:約 1.5m
- 対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン

Apple Mac シリーズ

※USB ポート(A タイプコネクタ)を持つ機種。

※Mac シリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。

※パソコン本体に Type-C ポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

■対応 OS:Windows 10・8.1・8・7

macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11

※Mac OS X(10.3 以降)は、標準インストールされている Safari、Mail、テキストエディット、及び Finder など、OS 標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

【関連ページ】

マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html>

静音マウス特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_mouse/index.html

医療施設向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/hospital/index.html

文教サプライ特集

<https://www.sanwa.co.jp/bunkyou/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。