

## 左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状のブルーLED マウスを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状の Bluetooth マウス「MA-BB518 シリーズ」、2.4GHz ワイヤレスマウス「MA-WB518 シリーズ」、有線マウス「MA-YB518 シリーズ」を発売しました。



### 【掲載ページ】

品名：ブルーLED マウス（5 ボタン）

品番：MA-BB518BK / MA-BB518R / MA-YB518BK / MA-YB518R / MA-WB518BK / MA-WB518R

標準価格： 2,640 円（税抜き 2,400 円）～4,400 円（税抜き 4,000 円）

製品ページ： <https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-BB518BK>

本シリーズは左右非対称で握りやすいブルーLED マウスです。

「MA-BB518 シリーズ」は Bluetooth 接続、「MA-WB518 シリーズ」は 2.4GHz ワイヤレス接続、「MA-YB518 シリーズ」は有線接続です。

### 握りやすい左右非対称の中型サイズ

左右のくぼみに親指と薬指がフィットし、握りやすくマウス操作が安定して行えます。中型サイズのため、大きい手でも小さい手でも持ちやすくフィットします。

### 戻る・進むボタン、カーソル速度切替機能を搭載

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Web ブラウザの操作がスピーディに行えます。

※Apple Mac シリーズではご使用できません。

また、カーソルスピードは切り替えが可能で「MA-BB518 シリーズ」「MA-WB518 シリーズ」は 800・1200・1600 の 3 段階切り替え、「MA-YB518 シリーズ」は 800・1200・1600・2000 の 4 段階に切り替えて操作が可能です。

11/8/2023 10:14 AM

### 読み取り感度の高いブルーLEDを搭載

センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。

### Bluetooth 接続の「MA-BB518 シリーズ」

Bluetooth Ver.5.1 規格に対応し、Bluetooth 内蔵のパソコン・スマートフォン・タブレットにレシーバー無しで接続できます。通信範囲は半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。

### 2.4GHz ワイヤレス接続の「MA-WB518 シリーズ」

電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。

14.2×18.5mm の極小レシーバーなので、ポート装着時の出っばりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配もありません。

### 有線接続の「MA-YB518 シリーズ」

USB 接続で差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。電池交換の必要がありません。

本シリーズでは、サンワサプライ WEB サイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

※Apple Mac シリーズでは使用できません。

カラーバリエーションは全てのシリーズに「ブラック」「レッド」の 2 色をご用意しています。

お好みに合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

MA-BB518BK/MA-BB518R/MA-YB518BK/MA-YB518R/MA-WB518BK/MA-WB518R

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=MA-BB518BK,MA-BB518R,MA-YB518BK,MA-YB518R,MA-WB518BK,MA-WB518R>

### <MA-BB518 シリーズ/MA-WB518 シリーズ/MA-YB518 シリーズ 共通>

#### 【特長】

- 握りやすい形状で中型サイズの Bluetooth マウスです。(MA-BB518 シリーズ)
  - 握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。(MA-WB518 シリーズ)
  - 握りやすい形状で中型サイズの有線マウスです。(MA-YB518 シリーズ)
  - 左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。
  - マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の 2 ボタンを搭載しており、Web ブラウザで操作をスピーディに行えます。
- ※Apple Mac シリーズでは使用できません。
- ブルーLED 光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
- ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
- 用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタ

11/8/2023 10:14 AM

ンを押すだけのスピード簡単切り替えです。(MA-BB518 シリーズ/ MA-WB518 シリーズ)

●用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600・2000 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。(MA-YB518 シリーズ)

●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。(MA-BB518 シリーズ/ MA-WB518 シリーズ)

●差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。(MA-YB518 シリーズ)

●不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。(MA-BB518 シリーズ/ MA-WB518 シリーズ)

●Bluetooth Ver.5.1 規格に対応し、Bluetooth 内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。(MA-BB518 シリーズ)

●Android 搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(MA-BB518 シリーズ)

●ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。(MA-WB518 シリーズ)

●電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。(MA-WB518 シリーズ)

※電波干渉のない場合に限る。

※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。(MA-WB518 シリーズ)

●レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。(MA-WB518 シリーズ)

●サンワサプライ WEB サイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

※Apple Mac シリーズでは使用できません。

## 【仕様】

<MA-BB518 シリーズ/MA-WB518 シリーズ/MA-YB518 シリーズ共通>

■カラー：

ブラック/ MA-BB518BK /MA-WB518BK/MA-YB518BK

レッド/ MA-BB518R/MA-WB518R/MA-YB518R

■ボタン数：5 ボタン

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン

■読み取り方式：光学センサー方式（ブルーLED）

< MA-BB518 シリーズ>

■適合規格：Bluetooth Ver.5.1（BLE） Class2

■電波周波数：2.402GHz～2.480GHz

■プロファイル：HOGP（HID over GATT Profile）

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m、スチール机（磁性体）/半径約 2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能：800、1200、1600 カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き

■電池性能：連続動作時間/約 150 時間

連続待機時間/約 40000 時間

使用可能日数/約 300 日

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。（新品の単三アルカリ電池使用時）

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■サイズ：W77.1×D108.2×H41.2mm

11/8/2023 10:14 AM

■重量：約 66g（電池含まず）

■セット内容：本体、単三乾電池（テスト用）、取扱説明書・保証書

< MA-WB518 シリーズ >

■対応規格：USB HID Ver.1.1 準拠

※USB 10Gbps/5Gbps/2.0 でも動作します。

■接続方式：2.4GHz ワイヤレス

※マウス・レシーバー間の ID は固定です。

■コネクタ形状：USB A コネクタ

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m

スチール机（磁性体）/半径約 2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能：800、1200、1600 カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き

■電池性能：連続動作時間/約 91 時間

連続待機時間/約 10000 時間

使用可能日数/約 225 日

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。（新品の単三アルカリ電池使用時）

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■レシーバー収納：あり

■サイズ：W77.1×D108.2×H41.2mm

■重量：約 66g

■セット内容：本体、レシーバー、単三乾電池（テスト用）、取扱説明書・保証書（パッケージシールに印刷）

< MA-YB518 シリーズ >

■対応規格：USB HID Ver.1.1 準拠

※USB 10Gbps/5Gbps/2.0 でも動作します。

■コネクタ形状：USB A コネクタ

■分解能：800、1200、1600、2000 カウント/インチ

※カウント切替えボタン付き

■サイズ：W77.1×D108.2×H41.2mm

■重量：約 80g

■ケーブル長：約 1.5m

■セット内容：マウス、取扱説明書・保証書

【関連ページ】

マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html>

今こそ！節電・停電対策（テレワークで電気代増加）

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/setsuden/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/setsuden/index.html)

11/8/2023 10:14 AM

マウスの豆知識

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/info.html>

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。