

**指に装着して両手をふさがらない、  
超小型リングタイプの Bluetooth バーコードリーダーを発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、指に装着できるリングタイプで、ハンズフリーでの作業が可能な Bluetooth 2次元バーコードリーダー「BCR-BT2D5BK」を発売しました。超小型・超軽量で長時間の作業でも快適に使用できます。



**【掲載ページ】**

品名：Bluetooth2 次元バーコードリーダー（リングタイプ）

品番：BCR-BT2D5BK 標準価格：88,000 円（税抜き 80,000 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-BT2D5BK>

**ハンズフリーで、両手をふさがらず作業効率がアップ**

ハンズフリーで、ながら作業できるので、倉庫内での作業効率がアップします。  
両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。

**超小型・超軽量なので長時間の作業でも疲れにくい**

超小型・超軽量で使いやすいリングタイプです。指に装着して使うので長時間の作業でも快適に使用できます。

**左右どちらの指でも装着可能**

左右どちらの指でも装着可能です。また、スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用できます。

**タッチセンサー式のスキャンボタン**

スキャンボタンはタッチセンサー式になっているのでタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。

## 1次元・2次元バーコード両対応

1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39（1次元）や、DataMatrix（2次元）のコードの読み取りができます。また、パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。

## 充電できるクレードル付き

作業後はクレードルに置くだけで充電できます。専用のクレードルに設置すれば、作業後は置いて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。

## Bluetooth 接続

Bluetooth 接続で様々な機器との接続が可能です。iOS デバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。

## 面ファスナー取り付け

取り付け部分は面ファスナーで微調整できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=BCR-BT2D5BK>

### 【特長】

- 超小型・超軽量で使いやすいリングタイプです。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。
- ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップします。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。
- 作業後はクレードルに置くだけ充電できます。専用のクレードルに設置すれば、作業後は置いて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。
- 左右どちらの指でも装着可能です。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用できます。
- スキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。
- Bluetooth 接続で様々な機器との接続が可能です。iOS デバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。
- 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39（1次元）や、DataMatrix（2次元）など、多数のコードの読み取りができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。

### 【仕様】

- インターフェース：USB HID
- 通信範囲：10m（Class2）※使用環境によって異なります。
- 電源：内蔵型リチウムポリマーバッテリー
- 適合規格：Bluetooth 5.0 Class2
- メモリ：2MB
- PCS 値：10%
- 読取深度：  
5mil CODE39/39-198mm

5/30/2024 9:19 AM

13mil UPC/EAN/52-355mm

15mil QR/30-250mm

6.67mil PDF417/41-165mm

10mil Data Matrix/35-163mm

■走査速度（スキヤンスピード）：60 frame / sec

■動作時間：

回数/15 時間

充電時間/4.5 時間

■読取可能コード（1次元）：JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7（Codabar）、Interleaved 2 of 5（ITF）、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded

■読取可能コード（2次元）：QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417

■日本語 QR コード：対応

■読取方式：CMOS

640×480

■分解能 2次元コード：0.25mm

10mil

■分解能 1次元コード：0.01mm

4mil

■読取角度：

ピッチ/55°

スキュー/55°

チルト/360°

■消費電流（動作時）：210mA

■耐衝撃（落下）：1.5m

■セット内容：製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説

#### 【関連ページ】

バーコードリーダー

[https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode\\_reader/index.html](https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html)

バーコードリーダー よくある質問・設定方法

[https://www.sanwa.co.jp/support/barcode\\_reader\\_qa/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/barcode_reader_qa/index.html)

バーコードリーダーの選び方ガイド

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/barcode\\_select/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html)

物流現場の効率化・安全性をサポート！物流向けサプライ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/logistics/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html)

工場への製品導入をご提案！工場・製造業向けサプライ

[https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/koujou/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/koujou/index.html)

5/30/2024 9:19 AM

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-BT2D5BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

[https://www.instagram.com/sanwasupply\\_official/](https://www.instagram.com/sanwasupply_official/)

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。