

## やわらかなジェルが手首の疲れを軽減するマウスパッド&リストレストを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、やわらかなジェルが手首の疲れを軽減するキーボード用リストレスト「TOK-GELPNL シリーズ」&マウス用リストレスト「TOK-GELPNS シリーズ」と、リストレスト付きマウスパッド「MPD-GELN シリーズ」「MPD-GELP シリーズ」を発売しました。

### 【掲載ページ】

キーボード用リストレスト(レザー調素材) TOK-GELPNL シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TOK-GELPNL>

マウス用リストレスト(レザー調素材) TOK-GELPNS シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TOK-GELPNS>

リストレスト付きマウスパッド(布素材) MPD-GELN シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/MPD-GELN>

リストレスト付きマウスパッド(レザー調素材) MPD-GELP シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/MPD-GELP>



「TOK-GELPNL シリーズ」「TOK-GELPNS シリーズ」は、やわらかなジェル入りリストレストで、「MPD-GELN シリーズ」「MPD-GELP シリーズ」は、やわらかなジェル入りリストレスト付きマウスパッドです。

リストレスト内のジェルが手首への圧力を分散させる構造で、マウス・キーボード操作による、手首や腕の疲れを軽減できます。リストレスト・マウスパッドの裏面には、密着性に優れてズレにくい素材のポリウレタンを使用しており、使用中のストレスを減らせます。

リストレストにはサイズが異なる「TOK-GELPNL シリーズ」「TOK-GELPNS シリーズ」の2シリーズを用意しています。

幅 30cm でキーボード操作の補助にピッタリの「TOK-GELPNL シリーズ」と、幅 15cm でマウス操作の補助にピッタリの「TOK-GELPNS シリーズ」からお選びください。

両シリーズとも、表面には高級感のあるレザー調 TPU 素材を使用しており、汚れた場合でもサッと乾拭きするだけでキレイになります。ブラック・ブルー・レッドの3色のカラーラインナップをご用意しています。

リストレスト付きマウスパッドにはリストレストの表面素材が異なる「MPD-GELN シリーズ」「MPD-GELP シリーズ」の 2 シリーズを用意しています。

高級感のあるレザー調 TPU 素材を使用し、汚れてもサッと乾拭きできる「MPD-GELP シリーズ」と、通気性が高く乾きやすい素材で、汗が気になる人におすすめの「MPD-GELN シリーズ」からお選びください。

両シリーズとも、マウスパッド部分の表面には、滑りが良くマウスの操作がしやすいポリプロピレンを採用しています。また、各シリーズともにリストレストの高さが「高め」「標準」の 2 タイプあり、マウスの大きさや好みに応じて選べます。

「MPD-GELP シリーズ」はブラック・ブルー・レッドの、「MPD-GELN シリーズ」はブラックのみのカラーラインナップをご用意しています。

#### <TOK-GELPNL/NS シリーズ>

##### 【特長】

- やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレストです。
- キーボードに最適なワイドタイプです。(TOK-GELPNL シリーズ)
- マウスに最適な小さめサイズです。2 個使用してキーボード用としても使用可能です。(TOK-GELPNS シリーズ)
- 表面にレザー調の TPU 素材を使用しているため、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。

裏面には張り付きやすいポリウレタンを使用しているため、使用していてもずれません。

- 汚れたら水洗いすることができます。

※洗った後は十分乾かして使用してください。

- シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。

##### <使用上のご注意>

※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。

※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。

※製品の性質上、臭気を感じる場合があります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。

※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。

※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

##### 【仕様】

###### ■カラー:

ブラック(TOK-GELPNLBK、TOK-GELPNSBK)

ブルー(TOK-GELPNLBL、TOK-GELPNSBL)

レッド(TOK-GELPNLR、TOK-GELPNSR)

###### ■サイズ:

W300 × D70 × H18.5m(TOK-GELPNL シリーズ)

W150 × D70 × H18.5m(TOK-GELPNS シリーズ)

###### ■重量:

280g(TOK-GELPNL シリーズ)

140g(TOK-GELPNS シリーズ)

###### ■材質:

表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)

裏面/PU(ポリウレタン)

内部/PU GEL(ポリウレタン)

## <MPD-GELN シリーズ>

### 【特長】

- やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレスト付きマウスパッドです。
- 大きめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト高めのタイプです。(MPD-GELNHBK)
- 小さめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト標準タイプです。(MPD-GELNNBK)
- 表面に布素材を使用しているため、汚れが目立ちにくく、通気性が優れています。
- マウスパッド部は硬質の PP を使用しているため、滑らかにマウスの操作が可能です。
- 裏面には張り付きやすいポリウレタンを使用しているため、使用していてもずれません。
- シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。

### <使用上のご注意>

※マウスパッド以外の用途でのご使用はおやめください。

※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。

※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。

※製品の性質上、臭気を感じる場合があります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。

※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。

※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

### 【仕様】

■カラー:ブラック

■サイズ:

本体/W156 × D254 × H22.5mm、マウスパッド部/W148 × D178mm(MPD-GELNHBK)

本体/W156 × D254 × H18.5mm、マウスパッド部/W148 × D178mm(MPD-GELNNBK)

■重量:

300g(MPD-GELNHBK)

260g(MPD-GELNNBK)

■材質:表面/PE(ポリエステル)

裏面/PU(ポリウレタン)

内部/PU GEL(ポリウレタン)

マウスパッド部/PP(ポリプロピレン)

## <MPD-GELP シリーズ>

### 【特長】

- やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレスト付きマウスパッドです。
- 大きめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト高めのタイプです。(MPD-GELPH シリーズ)
- 小さめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト標準タイプです。(MPD-GELPN シリーズ)
- 表面にレザー調の TPU 素材を使用しているため、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。
- マウスパッド部は硬質の PP を使用しているため、滑らかにマウスの操作が可能です。
- 裏面には張り付きやすいポリウレタンを使用しているため、使用していてもずれません。
- 汚れたら水洗いすることができます。

※洗った後は十分乾かして使用してください。

●シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。

### <使用上のご注意>

※<MPD-GELN シリーズ>を参照ください。

#### 【仕様】

##### ■カラー:

ブラック(MPD-GELPHBK、MPD-GELPNBK)

ブルー(MPD-GELPHBL、MPD-GELPNBL)

レッド(MPD-GELPHR、MPD-GELPNR)

##### ■サイズ:

本体/W156×D254×H22.5mm、マウスパッド部/W148×D178mm(MPD-GELPH シリーズ)

本体/W156×D254×H18.5mm、マウスパッド部/W148×D178mm(MPD-GELPN シリーズ)

##### ■重量:

300g(MPD-GELPH シリーズ)

260g(MPD-GELPN シリーズ)

##### ■材質:

表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)

裏面/PU(ポリウレタン)

内部/PU GEL(ポリウレタン)

マウスパッド部/PP(ポリプロピレン)

#### 【関連ページ】

マウスパッド

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/mousepad/index.html>

リストレスト

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/mousepad/wristrest.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。