

小さくても握りやすいワイヤレス静音マウスを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、小さくても握りやすい形状の2.4GHz ワイヤレスに対応した静音マウス「MA-WBL134GM」「MA-WBL134R」を発売しました。



【掲載ページ】

ワイヤレスブルーLED マウス(ガンメタリック) MA-WBL134GM

<http://sanwa.jp/pr/MA-WBL134GM>

ワイヤレスブルーLED マウス(レッド) MA-WBL134R

<http://sanwa.jp/pr/MA-WBL134R>

「MA-WBL134GM」「MA-WBL134R」は、2.4GHz ワイヤレス対応の静音マウスです。

サイズは幅 66 × 奥行 100 × 高さ 37mm で、手の小さな女性や子どもにも持ちやすい大きさです。また、親指を添える部分には窪みがあり、「つまみ持ち」をやすく握りやすい形状で、男性でも操作しやすくなっています。小型サイズのマウスなので、カバン内のポケットや空いたスペースに入れて持ち運べます。静音タイプのボタンはクリック音が非常に小さく、図書館や会議室などでの使用にオススメです。USB 接続に対応しており、デスクトップパソコンやノートパソコンなどでお使いいただけます。

側面に「戻る」・「進む」ボタンを搭載した 5 ボタンのマウスで、Web ブラウザでの操作をスピーディに行えます。「進む」ボタンより使う頻度が高い「戻る」ボタンを大きくすることで、より押しやすくなっています。

赤色の光学式より感度の高いブルーLED を搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。カウント切り替えボタンを押すだけでカーソルスピードを 800・1200・1600 カウントに切り替えることができます。単三乾電池 1 本で作動し、不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。

カラーバリエーションとして、ガンメタリックとレッドの 2 色をご用意しています。

同じ形状・性能のマウスで、Bluetooth ワイヤレス機能も使える「MA-WBTBL135 シリーズ」も好評発売中です。

<MA-WBL134GM /R 共通>

【特長】

- 小さくても握りやすい、つまみもちワイヤレスマウスです。
- 赤色の光学式より感度の高いブルーLED を搭載しています。
- 静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
- 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
- 進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
- マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2 ボタンを搭載しており、Web ブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Mac シリーズでは使用できません。
- 用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
- ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- 電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
- レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
- 不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。

【仕様】

■カラー:

ガンメタリック(MA-WBL134GM)

レッド(MA-WBL134R)

■インターフェース:USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠

※USB3.1/3.0/2.0 インターフェースでも使用できます。

■コネクタ形状:USB(A タイプコネクタ)

■ワイヤレス方式:2.4GHz RF 電波方式

※マウスとレシーバー間の ID は固定です。

■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約 10m、スチール机(磁性体)/半径約 2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能:1600・1200・800 カウント/インチ

■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)

■ボタン:2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン

※MacOS で標準インストールされている Safari、Mail、Text Edit 及び Finder など、OS ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。

※サイドボタンの「戻る・進む」機能は Windows のみの対応です。

■電池性能:連続作動時間/約 250 時間

連続待機時間/約 26280 時間

使用可能日数/

約 120 日(1 日 8 時間のパソコン作業で、マウス操作を 25%行った場合)

約 580 日(1 日 8 時間のパソコン作業で、マウス操作を 5%行った場合)

※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度・電池性能)によって異なります。

※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。

■サイズ:マウス/約 W66×D100×H37mm

レシーバー/W14.8×D19×H6.5mm

■重量:マウス/約 62g(電池含まず)

レシーバー/約 2g

■付属品:レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書

【関連ページ】

マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html>

サイズでマウスを選ぶ

https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/size.html?type=m_size

静音マウス

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_mouse/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。