

長年の音響機器開発で培った技術を結集し、簡単便利に使える集音器
左右の耳元で集音し、自然な“聞こえ”を実現するボイスモニタリングレシーバー※1“フェミミ”を新発売
～シリーズ累計出荷 37 万台を超え、初代モデル発売以来 19 年の間、支持されてきたロングセラーモデル～



【VMR-M750(N)】

商品名	型番	カラー	希望小売価格(税別)	発売予定時期
ボイスモニタリングレシーバー	VMR-M750(N)	ゴールド	オープン価格	9月中旬
M750 専用イヤホンマイク(両耳用)	VMR-AE09(N)	ゴールド	6,000 円	10月下旬

オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:荒木 健)は、左右の耳元で集音することで自然な“聞こえ”を実現し、雑音やハウリングを抑制する機能により、クリアな音で会話を楽しめるパイオニアブランドのボイスモニタリングレシーバー(集音器)“フェミミ”「VMR-M750(N)」と別売オプションの両耳用イヤホンマイク「VMR-AE09(N)」を発売します。

“フェミミ”は周囲の会話などの音声を集音しクリアに聞き取りやすくする集音器で、「テレビや音楽の音量をあまり上げずに楽しみたい」「家族や友人との会話をもっと明瞭に聞き取りたい」といった多くの方々にご利用いただいております。1998年9月の発売以来、シリーズ累計 37 万台以上を出荷しています。

本機は、左右のイヤホンに装備した集音用マイクにより、音声を左右の耳元で集音するので自然な“聞こえ”を実現します。また、これまでの“フェミミ”で培ってきたデジタル処理技術を結集し、周囲の雑音を抑制する雑音抑制機能、電話使用時などに起こるピーピー音(ハウリング)を抑制するハウリング抑制機能を強化することで、音声をクリアに聞き取りやすくできるため、普段の会話を楽しむなど、日常のさまざまなシーンで快適に使用できます。コンパクトサイズ(W×H×D:33.5×76×14mm、クリップ部を除く)で、軽量 19g(電池とクリップを除く)の本体に大きな操作ボタンを使いやすく配置することで、片手で簡単に操作できます。さらに、差し込むだけで充電できる専用充電器による充電式を採用しており、電池切れの場合に都度入れ替える必要が無いことに加え、外出先などで充電切れになった場合でも、市販の乾電池を使うことができるので、さまざまな状況に合わせて便利に使うことができます。

【主な特長】


1) 左右の耳元で集音することで自然な“聞こえ”を実現

左右のイヤホンに装備した集音用マイクにより、音声を左右の耳元で集音するので、音の方向感や立体感を感じることができる自然な“聞こえ”を実現します。



2) “聞きたい声が自然に聞こえる”ためのさまざまな機能を搭載

最新のデジタル処理技術を採用しており、わずらわしい雑音やハウリング(ピーピー音)を抑制し、集音した音声をクリアにすることで聞き取りやすくなります。また、人の声を中心に音声を増幅する“フェミ効果”と相まって、人の声がより聞き取りやすくなりますので、普段の会話を楽しむことができます。



- ・雑音抑制機能
周囲の雑音を自動で抑制することで、人の声をクリアな音質で聞き取りやすくします。マイクで集音した音声を、人の声と雑音に瞬時に判断し、雑音成分のみを抑制します。
- ・ハウリング抑制機能
ハウリングしている周波数をサーチし、そのポイントに対しフィルタリングを行うことで不快なハウリング(ピーピー音)を抑制します。ハウリング抑制の効果により電話も快適に使用できます。
- ・自動音量調整(ALC)機能
突然の大きな音が入った場合、自動的かつ瞬時に入力レベルを落とし、耳を保護します。
- ・左右バランス調整機能
左右の音を同じ音量に調整することで、音の片寄りを無くし、自然に聞くことができます。
- ・高音質再生
イヤホン部には 10mm ドライバーを採用しており、集音した音声の高音質再生ができます。

3) コンパクトで軽量な本体に加え、簡単に使えるレイアウトと操作

- ・コンパクトサイズ(W×H×D:33.5×76×14mm、クリップ部を除く)で軽量19g(電池とクリップを除く)の本体。
- ・大きな操作ボタンを使いやすく配置することで、片手で簡単に操作できます。
- ・シンプルな3ステップですぐ使えます。
 - ①接続したイヤホンを耳に装着する⇒②電源を入れる⇒③音量を調整する

4) 差し込むだけで充電できる専用充電器による充電式を採用

- ・充電式のため、電池切れの場合に都度入れ替える必要が無いことに加え、外出先などで充電切れになった場合でも、市販の乾電池(単4形乾電池/1個)を使うことができるので、さまざまな状況に合わせて便利に使えます。
- ・付属充電器に差し込むだけで簡単に充電(充電時間:最大3.5時間)でき、約21時間の連続使用ができます。
- ・電池残量が少なくなると電源ランプが赤く点滅し、イヤホンからピピ音でお知らせします。



【専用充電器】

5) 快適に装着できるイヤホンマイク部(別売オプションの「VMR-AE09(N)」と同仕様)

- ・イヤホンは耳のくぼみにフィットするセルフフィットホルダーを装備しており、外れにくく装着性を高めています。
- ・4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーチップを付属しており、自分に合った最適なサイズを選べます。
- ・色分けされた「左」「右」の漢字表記を施していますので、左右が簡単に分かります。



【VMR-AE09(N)】

6) 快適に使えるさまざまな仕様

- ・ポケットなどに挟んで使える、落下を防止するクリップ付き(クリップを取り外して使うこともできます)。
- ・電源の ON/OFF を一目で確認できる電源ランプ。

※1 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。

- * 「Pioneer」及び「Pioneer ロゴ」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- * 他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- * 記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。
- * 仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。

【主な仕様】

型番	VMR-M750(N)	VMR-AE09(N)
最大出力音圧レベル	115 dB SPL	-
最大音響利得	42 dB	-
電源	DC1.2 V(単4形専用ニッケル水素充電電池×1) ※単4形乾電池も使用可能	-
イヤホン部(口径)	密閉型ダイナミック(φ10 mm)	
マイク部	エレクトレットコンデンサー型	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	33.5 mm×76 mm×14 mm (クリップ部含まず)	-
本体質量	約 19 g (電池とクリップを除く)	約 20 g
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・イヤホンチップ(XS/S/M/L)×各2個(左右、シリコンゴム) ・単4形専用ニッケル水素充電電池×1本 ・専用充電器 ・ACアダプター ・取扱説明書 ・簡単マニュアル ・保証書 ・サポートシート 	<ul style="list-style-type: none"> ・イヤホンチップ(XS/S/M/L)×各2個(左右、シリコンゴム) ・取扱説明書 ・保証書

※詳しい製品情報は以下の製品ホームページをご覧ください。

<http://pioneer-communication.com/kikoe/femimi/>