

スマート真空ポンプ testo 565i

testo 565i-7 … 198 ℓ/min

testo 565i-10 … 283 ℓ/min



大型機器まで対応する大排気量ツーステージ真空ポンプ

デジタルマニホールドと真空計とワイヤレス連携して真空引き・真空試験の自動化を実現

燃焼性のある冷媒 (A3 / A2 / A2L) も使用可能

モバイルアプリ連携で真空引きプロセスを記録・文書化

オイル残量が見やすい大型サイトグラス

逆流防止機能 (電磁弁) で電源が落ちた際も安心



Bluetooth +
App

モバイルアプリ testo Smart
無料ダウンロード



Google Play
で手に入れよう




App Store
からダウンロード

スマート真空ポンプ testo 565i は、デジタルマニホールド (およびモバイルアプリ testo Smart) と testo 552i 真空計とワイヤレスでつながり、冷凍空調機器の真空引きを自動化することができます。設定した圧力の目標値に到達すると排気を自動的に停止し、同時に真空試験を開始します。さらに排気と測定を自動的にリピートさせることで、配管内の空気と水分を完全に除去し、気密性を確認することができます。

testo 565i は、真空引きの作業効率と品質を向上しながら、時間短縮を実現するツールです。真空引きのプロセスを自動化できるだけでなく、モバイルアプリ連携で真空引きの結果を記録して、簡単操作でレポートを作成することもできます。また、燃焼性のある冷媒 (A3 / A2 / A2L) でも安全にご使用いただけます。

テクニカルデータ

モバイルアプリ testo Smart (テストスマート)



testo Smart は、冷凍空調機器の測定を迅速かつ簡単にガイドします。

- testo 565i、マニホールド、スマートプローブとの自動 Bluetooth 接続
- 自動真空引きの簡単設定
- 測定値の表示と記録
- グラフ表示
- レポートの作成と送信



モデル	testo 565i-7	testo 565i-10
排気量	198 l/min (7 CFM)	283 l/min (10 CFM)
到達真空度	2.0 Pa (15 micron)	
ポート	1/4"、3/8"、1/2"	
Bluetooth	BLE 5.0	
使用温度	+8 ~ +40 °C	
ポンプタイプ	ロータリーベーン	
ステージ	ツーステージ	
電源	AC 100 V	
オイル最大封入量	610 ml	545 ml
質量	約 12 kg	約 13 kg
外形寸法	375 × 150 × 314 mm	
付属品	真空ポンプオイル、出荷検査書	
型番	0564 5652 10	0564 5653 10

真空計 / デジタルマニホールド



**スマートプローブ
testo 552i 真空計**

測定範囲：0 ~ 20,000 micron
ポート：1/4" メス (ムシ押し付)
バッテリー：単4乾電池 × 3

型番：0564 2552 55



**デジタルマニホールド
testo 558s**

測定範囲：-0.1 ~ +6.0 MPa
ポート：4ポート
バッテリー：内蔵リチウム充電電池
+ 単3乾電池 × 3
ディスプレイ：カラー
操作：タッチ & ボタン

型番：
0564 5581 55
0564 5582 55 (セット)
0564 5583 55 (ホースセット)



**デジタルマニホールド
testo 557s**

測定範囲：-0.1 ~ +6.0 MPa
ポート：4ポート
バッテリー：単3乾電池 × 4
ディスプレイ：モノクロ
操作：ボタン

型番：
0564 5571 55 (セット)



**デジタルマニホールド
testo 550s**

測定範囲：-0.1 ~ +6.0 MPa
ポート：3ポート
バッテリー：単3乾電池 × 4
ディスプレイ：モノクロ
操作：ボタン

型番：
0564 5501 55 (ベーシックセット)
0564 5502 55 (セット)

アクセサリ

アクセサリ	型番
真空ポンプオイル (330 mℓ)	0564 1002
バキュームホース 150 cm (3/8" - 3/8")	0554 2117
バルブコアリムーバー	0554 3111
異径アダプタ 2個 (5/16" オス - 1/4" メス)	0554 3114

モバイルアプリ testo Smart 操作イメージ



*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp