

「オートエアークリーン plus」でゴミ捨てに加えてお手入れ頻度も低減
吸引力が持続する自動ゴミ収集機能付きコードレススティック掃除機発売
～お手入れ、ゴミ捨ての手間を軽減したトルネオコードレスのラインアップを拡大～

東芝ライフスタイル株式会社は、お手入れとゴミ捨ての手軽さを追求した自動ゴミ収集機能（ダストステーション:以下DS）付きのコードレススティック掃除機「VC-SL55D」「VC-SL45D」を10月上旬より発売します。本製品は、フィルターの自動洗浄効果を高めた「オートエアークリーン plus」を搭載。お手入れとゴミ捨てが約70日に1回^{※1}で済むとともに、吸引力の持続性が向上しました。また、「VC-SL55D」で新たに採用した「なめらかパワフルヘッド」によりゴミ取れ力となめらかな操作性を兼ね備えたサイクロン式コードレススティック掃除機「VC-SL55」も併せて発売します。



VC-SL55D (T)



VC-SL45D (K)



VC-SL55 (L)



オートエアークリーン plus

(イメージ図)

※1 JEMA自主基準のゴミ1gを1日の吸引量として、スティック本体に吸引。本体お手入れランプが点滅しない状態で、1gごとにダストステーションに吸引させることをDSお知らせランプが点滅するまで繰り返した結果。一度に多くのゴミを吸ったときや、お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により本体フィルターのこまめなお手入れが必要な場合があります。

【新製品の概要】

タイプ	形名	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
本体：サイクロン式、DS：紙パック式	VC-SL55D	(T) モカブロンズ	オープン	10月上旬	2.5千台
	VC-SL45D	(K) ナイトブラック			2千台
サイクロン式	VC-SL55	(L) スノーブルー			2千台

当社の調査^{※2}において、DS付きのコードレススティック掃除機の購入者はサイクロン式や紙パック式の購入者と比べて子育て中かつ共働き世帯の割合が多いことがわかっています。こうした世帯は、忙しい平日は気になるところだけをサッと掃除し、時間の取れる休日に隅から隅までしっかり掃除する、という方が多い傾向にあります。加えてお手入れやゴミ捨てにかかる手間はできるだけ軽減したいという要望もあります。新製品「VC-SL55D」「VC-SL45D」は平日の「サッと掃除」だけでなく、休日の「しっかり掃除」にも対応できるようにするため、スティック本体の集じん容積を約3.3倍^{※3}に拡大しました。また、フィルター自動洗浄機能「オートエアークリーン plus」は、空気の吸排口設計を見直すことでフィルター周りに満遍なく空気を流し、従来^{※4}よりもエアークリーン効果を強化。吸引力の持続性を高めるとともに、フィルター清掃は約70日に1回で済み、お手入れの手間を軽減します。また、住居における床の変化に注目すると、畳や床一面にじゅうたんが敷かれている割合は減少し、フローリングや部屋の一部に敷かれるラグの割合が増加しています。「VC-SL55D」「VC-SL55」に搭載した新開発の「なめらかパワフルヘッド」は住居における床面の変化に対応するため、回転ブラシとヘッド底面両サイドに採用した起毛布で床との密閉性を高め、フローリングやラグの上にこぼれた砂などの粉状のゴミまでしっかりと吸引します。加えて、ゴミ取り込み口を拡大することで、フローリング上に落ちた食べこぼしなど固形ゴミの吸引性能が向上しました。さらに、「なめらかパワフルヘッド」に搭載した「LEDライト」による床面照射と、ゴミを検知する「ゴミ残しセンサー」により、ゴミの見落としを防ぎます。

※2 当社調べ。2025年2月 調査方法：郵送調査 対象：2024年4月～2025年1月に対象の掃除機を購入したユーザー N=882

※3 当社2025年機種VC-SL140DS(集じん容積0.03L)との比較

※4 当社2025年機種VC-SL140DS搭載の「オートエアークリーン plus」機能

【新製品の新たな特長】


1. 新開発「オートエアークリーン plus」でお手入れもゴミ捨ても約70日に1回 (VC-SL55D、VC-SL45D)
2. 新開発「なめらかパワフルヘッド」でフローリングやラグのゴミをしっかり吸引 (VC-SL55D、VC-SL55)
3. 新搭載の「LEDライト」と「ゴミ残しセンサー」でゴミを見逃さない (VC-SL55D、VC-SL55)

【新製品の主な特長】

1. 新開発「オートエア洗浄 plus」でお手入れもゴミ捨ても約70日に1回

(VC-SL55D、VC-SL45D)

「オートエア洗浄 plus」は、「VC-SL140DS」で好評をいただいた、フィルター自動洗浄機能の効果を強化しました。フィルター部分に空気を取り込むための取り込み口を拡大し、より多くの空気ですフィルターを洗浄します。これにより、フィルターの奥に入り込んだ細かいホコリを効果的に剥がすことで固着を防ぎ、お手入れが約70日に1回で済みます。加えて、DS内の紙パックでゴミを圧縮するため、DS集じん部のゴミ捨ても約70日に1回で済みます。紙パックは、レバーを摘まむだけで触れずに簡単に捨てることができ、ゴミの舞い上がりも無く不快感を軽減します。




オートエア洗浄 plus (イメージ図)

2. 新開発「なめらかパワフルヘッド」でフローリングやラグのゴミをしっかりと吸引 (VC-SL55D、VC-SL55)

新開発の「なめらかパワフルヘッド」はヘッド底面のゴミ取り込み口を拡大することで、フローリング上に落ちた食べこぼしなどの固形ゴミを1ストロークでもしっかりと吸引できます。さらに、回転ブラシとヘッド底面両サイドに起毛布を採用し、ヘッドと床面との密閉性を高めることで、ラグ上の砂など粉状のゴミの吸引も強化しました。加えて、2つの旋回輪を採用することでなめらかな走行を実現しています。


また、回転ブラシにゴム製の「からみレスブレード」と高密度の起毛布を採用したことで、回転ブラシ部への髪の毛の絡みを抑え、ヘッドのお手入れの手間を軽減しました。併せてヘッド底面の小さな車輪は工具なしで取り外せるため、車輪軸に絡んだ髪の毛も簡単に取り除けます。



なめらかパワフルヘッド



回転ブラシ



取り外せる車輪

3. 新搭載「LEDライト」と「ゴミ残しまセンサー」でゴミを見逃さない (VC-SL55D、VC-SL55)

「なめらかパワフルヘッド」には「LEDライト」を搭載しました。前方はヘッドの直前から遠方まで、左右はヘッド幅以上の広範囲をムラなく照射することでゴミの見落としを防ぎます。さらに、髪の毛や、目に見えない微細なゴミまで検知する「ゴミ残しまセンサー」を搭載。ゴミを検知すると、ランプが緑から赤に変わり、ゴミがなくなると再び緑に戻るため、清掃状態を一目で確認できます。ゴミの取り残しを防ぐことができ、「しっかり掃除」だけでなく「サッと掃除」でもきれいな仕上がりを実感できます。



LED ライト



ゴミ残しまセンサー 表示部のランプ

4. こだわりのデザインと掃除性能の両立を実現

「VC-SL140DS」で好評をいただいた、こだわりのスリムなデザインを継承しました。狭い隙間やソファ下の低い場所も奥までしっかり掃除できます。加えてハンドルの指かけ突起の位置・大きさ・材質を改良した「フィットグリップ」の採用により操作性を向上しました。また、「VC-SL55D」、「VC-SL45D」はスティック本体の集じん容積を従来製品の約3.3倍に拡大。さらに「VC-SL55」はダストカップ内のゴミを約1/3※5に圧縮する「ゴミ圧縮」機能を採用しています。スリムデザインでありながら一度

に多くのゴミを集められるため、平日の「サッと掃除」だけでなく休日の「しっかり掃除」にも対応します。本体色はトレンドに合わせたカラーへ変更しました。「VC-SL55D」は上品さと温かみを併せ持ち、贅沢さの中にも繊細で落ち着いた印象を感じさせるモカブロンズ、「VC-SL45D」は空間を引き締める深みのある黒で、落ち着いた付まいを演出するナイトブラック、「VC-SL55」はトレンドを押さえながらも落ち着いたくすみカラーで、暮らしになじみやすいスノーブルーを採用しました。

※5 当社試験ゴミ[繊維ゴミ（綿・紙・毛髪等）1/3質量、砂ゴミ2/3質量]による、圧縮前後の試験ゴミの体積を比較（吸込み前約240cm³、吸込み後約80cm³）当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。



フィットグリップ

5. その他の便利な機能

・「ピクトグラム表示」

電池残量表示やフィルターお手入れサインにピクトグラムを採用し、使用状況を直感的に確認できます。

・「付属品BOX」(VC-SL55D、VC-SL55)

紙パックや付属品をまとめて収納できます。DS（VC-SL55は充電台）に取り付けられることも、別の場所に保管することも可能です。

・「床ピタ設計」

ハンドルを寝かせてもヘッドが浮かず、家具の下など掃除がしにくい場所も手軽に対応できます。

・「スイング運動」

ハンドルを左右に倒すと、ヘッドの向きが簡単に切り替わります。



ピクトグラム表示

6. その他の新製品

【サイクロン式コードレススティック掃除機 VC-CL75X、VC-CL15】

目詰まりの原因となるブリーツフィルターをなくし、強い吸引力とお手入れのしやすさを両立したフィルターレスサイクロン式コードレススティック掃除機「VC-CL75X」「VC-CL15」を10月上旬より発売します。「VC-CL75X」は「なめらかパワフルヘッド」の搭載により回転ブラシへの毛絡みをさらに低減しました。さらに吸引したゴミは強力な気流「トルネードプレス」によって約1/4^{※6}まで圧縮しゴミ捨ての手間を軽減できるため、ペットがいるご家庭におすすめの製品です。

「VC-CL15」は質量1.4kgの軽量で取り扱いやすく、どこにでもなじむシンプルなデザインを採用しました。1人暮らしの方や寝室用の2台目としても使いやすい製品です。

※6 当社試験ゴミ[繊維ゴミ（綿・紙・毛髪等）1/3質量、砂ゴミ2/3質量]による、

圧縮前後の試験ゴミの体積を比較（吸込み前約520cm³、吸込み後約130cm³）当社試験ゴミによるものであり、ゴミの種類や量などによって異なります。



VC-CL75X (C)

VC-CL15 (L)

【紙パック式コードレススティック掃除機 VC-CL55P、VC-CL45P】

ゴミに触れたくない、ダストカップの分解やお手入れするのが苦手、ゴミ捨てやお手入れに時間や手間をかけたくない、という方におすすめの紙パック式のコードレススティック掃除機「VC-CL55P」「VC-CL45P」を10月上旬より発売します。紙パックは抜き差しするだけの「らくらく着脱」で迷うことなく簡単に交換できるうえ、「ふくらむパック」構造により立方体状に膨らみ、約3か月間ゴミ捨てが不要^{※7}。また、集じん室の内壁と紙パックの間に設けた「パワーキープ風路」により、紙パック内にゴミが溜まっても吸引力が落ちにくくなっています。「VC-CL55P」は「なめらか自走ヘッド」の搭載により前後左右への軽快な走行を実現しました。「VC-CL45P」には軽量な「からみレスヘッド」を搭載することで製品重量を抑え、軽快な操作を実現しました。



VC-CL55P (K)

VC-CL45P (H)

※7 JEMA自主基準のゴミ1gを1日の吸引量として、強モードで紙パックにゴミがない状態からお知らせランプが青点滅するまでの吸引量を測定。お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により満杯になるまでの吸引量は異なります。

タイプ	形名	本体色	価格	発売時期	月次販売目標
サイクロン式	VC-CL75X	(C) メタリックベージュ	オープン	10月上旬	1.5千台
	VC-CL15	(L) アイスブルー			4千台
紙パック式	VC-CL55P	(K) ナイトブラック			2.5千台
	VC-CL45P	(H) ミストグレー			2.5千台

【新製品の主な仕様】

特長\形名	VC-SL55D	VC-SL45D	VC-SL55	VC-CL75X	VC-CL15	VC-CL55P	VC-CL45P
DS	○	○	—	—	—	—	—
オートエアー洗浄 plus	○	○	—	—	—	—	—
ゴミ圧縮機能	○	○	○	○	—	○	○
ゴミ残しまセンサー	○	—	○	—	—	—	—
LEDライト (ヘッド)	○	—	○	○	—	—	—
床見極めセンサー plus (吸引力とブラシの回転スピードを制御)	—	○	—	○	—	○	—
床見極めセンサー (ブラシの回転スピードを制御)	○	—	○	—	○	—	○
充電台 (DS含む)	○	○	○	—	—	○	—
付属品BOX	○	—	○	—	—	○	—
カートリッジバッテリー	○	○	○	○	—	○	○

【新製品の仕様一覧】

形名	VC-SL55D	VC-SL45D	VC-SL55
集じん方式	本体:サイクロン(水洗い可) DS:紙パック		サイクロン (水洗い可)
本体色	(T) モカブロンズ	(K) ナイトブラック	(L) スノーブルー
集じん容積	本体:0.1L DS:1.0L		0.08L
外形寸法 (スティック) 幅×奥行×高さ	258×118×1102mm		258×118×1100mm
外形寸法 (収納時) 幅×奥行×高さ	258×265×1085mm		288×288×1100mm
充電台寸法 幅×奥行×高さ	228×265×769mm		288×288×790mm
標準質量 ^{※8※9}	1.6kg	1.5kg	1.5kg
本体質量 ^{※8}	0.97kg	0.96kg	0.94kg
充電コードの長さ	1.2m		1.7m
連続運転時間 (満充電時)	標準:約35分 ^{※11} /約40分 ^{※10} 自動:約10分 ^{※12} ~20分 ^{※11} 強:約7分 ^{※11}		
充電時間 ^{※13}	約3時間		約2.5時間
ヘッドのタイプ	なめらかパワフルヘッド (抗菌ブラシ ^{※14}) モーター式 床の菌を除去 ^{※15}	なめらか自走ヘッド (抗菌ブラシ ^{※14}) モーター式 床の菌を除去 ^{※15}	なめらかパワフルヘッド (抗菌ブラシ ^{※14}) モーター式 床の菌を除去 ^{※15}
バッテリーの種類	着脱式リチウムイオンバッテリー		
付属品収納	○ (付属品BOX)	○	○ (付属品BOX)
付属品	吸い拭き2WAYワイパー 2WAYノズル 付属品BOX お手入れブラシ 紙パック (VPF-12) 1枚	2WAYノズル お手入れブラシ 紙パック (VPF-12) 1枚	充電台 吸い拭き2WAYワイパー 2WAYノズル 付属品BOX お手入れブラシ
その他便利機能	からみレスブレード、床ピタ設計、 スイング連動、フィットグリップ	からみレスブラシ、床ピタ設計、 スイング連動、フィットグリップ	からみレスブレード、床ピタ設計、 スイング連動、フィットグリップ

形名	VC-CL75X	VC-CL15	VC-CL55P	VC-CL45P
集じん方式	サイクロン（水洗い可）		紙パック	
本体色	(C) メタリックページュ	(L) アイスブルー	(K) ナイトブラック	(H) ミストグレー
集じん容積	0.13L		0.7L	
外形寸法（スティック） 幅×奥行×高さ	258×180×1070mm	230×170×1055mm	258×151×1066mm	230×151×1065mm
外形寸法（収納時） 幅×奥行×高さ	280×375×1025mm	—	288×288×1051mm	—
充電台（置台）寸法 幅×奥行×高さ	280×280×475mm	—	288×288×939mm	—
標準質量※8※9	1.6kg	1.4kg	1.5kg	1.4kg
本体質量※8	1.1kg	0.93kg	1.0kg	1.0kg
充電コードの長さ	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
連続運転時間 （満充電時）	標準：約35分※11/約40分※10 自動：約10分※12～20分※11 強：約8分※11	標準：約30分※11/約35分※10 おすすめ：約15分※11 強：約8分※11	標準：約45分※11/約60分※10 自動：約10分※12～20分※11 強：約8分※11	標準：約45分※11/約60分※10 おすすめ：約20分※11 強：約8分※11
充電時間※13	約2.5時間	約5時間	約2.5時間	
ヘッドのタイプ	なめらかパワフルヘッド （抗菌ブラシ※14） モーター式 床の菌を除去※16	からみレス自走ヘッド （抗菌ブラシ※14） モーター式	なめらか自走ヘッド （抗菌ブラシ※14） モーター式 床の菌を除去※16	からみレスヘッド （抗菌ブラシ※14） モーター式
バッテリーの種類	着脱式リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	着脱式リチウムイオンバッテリー	
付属品収納	○	—	○（付属品BOX）	—
付属品	付属品収納スタンド、 すき間ノズル、丸ブラシ お手入れブラシ ACアダプター	すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター	充電台 ワンタッチブラシ すき間ノズル 付属品BOX 紙パック（VPF-31）1枚	ワンタッチブラシ すき間ノズル 紙パック（VPF-31）1枚 ACアダプター
その他便利機能	からみレスブレード 床ピタ設計 スイング連動 らくわぎフリーグリップ	からみレスブレード 床ピタ設計 スイング連動 らくわぎグリップ	からみレスブラシ 床ピタ設計 スイング連動 らくわぎフリーグリップ	からみレスブラシ 床ピタ設計 スイング連動 らくわぎフリーグリップ

※8 標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。

※9 JEMA自主基準(HD-10)により測定。

※10 ヘッドを使用しない場合。

※11 JEMA自主基準(HD-10)により測定。満充電時、バッテリー初期状態、室温20℃の場合。床面の材質、お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります。

※12 当社試験基準による。

※13 JEMA自主基準(HD-10)により、室温20℃で測定。なお、ご使用方法や周囲の環境、バッテリー残量によって変化します。

※14 抗菌効果：【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】ヘッド(回転部のブラシ毛)【試験機関】(一財)カケンテストセンター

【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着

※15 菌の除去効果：菌の除去効果は床面の状態により異なります。また、液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。

長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。

【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで5往復掃除した直後の菌の除去率を測定

【試験結果】菌の除去率99%(報告書番号：北生発2026_0048号)

※16 菌の除去効果：菌の除去効果は床面の状態により異なります。また、液体などが乾燥して付着した汚れに含まれる菌、フローリングの段差や溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。99%の除去効果は拭き掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で99%の除去効果は減少することがあります。

【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【試験方法】菌を付着させた試験板をヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定

【試験結果】菌の除去率99%(報告書番号 CL75X：北生発2026_0068号、CL55P：北生発2024_0314号)

* 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

掲載されている情報（製品の価格/仕様、サービス内容及びお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。

予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

東芝生活家電ご相談センター フリーダイヤル 0120-1048-76

受付時間 9:00～18:00（平日・土） 9:00～17:00（日・祝日）【当社指定休日を除く】