

全オタクのための“推し活専用”プリ機がついに登場！ 最新プリントシール機『Luvholi』9月19日発売

推しを主役にした尊いプリまで撮れる！新感覚プリ「推しごと撮影」を搭載

フリー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下フリー)は、“推し活”に特化した最新プリントシール(以下、プリ)機『Luvholi(ラブホリ)』を9月19日(木)より全国のアミューズメント施設に設置いたします。

Z世代にとって、今や“推し”がいるのは当たり前といっても過言ではありません。最近では、“推し”の対象は多様化しており、アイドルやアニメの登場人物、キャラクターなどを越え、動物、飲食物などにまで、その対象は多岐に渡ります。推し活の記念にプリを撮影するユーザーも多く、プリと推し活はセットで楽しめることも多い遊びの一つ。その中で、「推し活グッズと自分をバランスよく撮影するのが難しい」「推しだけを写したプリが欲しいのにうまく撮影できない」などの悩みが聞かれることも。『Luvholi』は、多様化する様々なジャンルの全オタクたちが抱える細かなニーズに対応した、「推し活」も「プリ」も両方楽しめる“神機能”を搭載。フリーがお届けする、“推し活専用”プリ機です。



『Luvholi』で撮影できる推し活プリ

<推しも私も可愛く残せる“推し活専用”プリ機『Luvholi』特徴>

[1]推し活プリ特有の悩みを解決する、専用プリ機ならではの神機能！

- ① 推しを主役に撮影できる「推しごと撮影」と、うちわや写真などの人物を“そのまま”残せる「無加工エリア」
- ② プリでも推し活グッズが使える！「グッズ枠とサンプルポーズ」で盛れるポーズを提案
- ③ 推しの名前もしっかり撮影「反転お直し選択」
- ④ その他にも、多彩なメンバーカラーに対応した神機能が多数！
 - ・推し色で文字が書ける！50色以上から選べる豊富なペンカラー
 - ・9色のカラーバリエーションから選べるスタンプで、細部まで推し色にこだわられる
 - ・うちわ文字風のフォントスタンプを搭載！プリでも推し活グッズ風の落書きに
 - ・推しに合わせて選べる！8つのデザインに9色のカラーバリエーションから選べるシールデザイン



プリ機『Luvholi』外観イメージ



暖色・寒色から選べる50色以上のペンカラー(暖色)



推し活感がアップするフォントスタンプ



バリエーション豊富なシールデザイン

[2]推しの前では可愛いビジュでいたい！可愛いがつまった「ピュアあま盛り」な写り

[3]プリ機で撮れる証明写真「証明プリ」を搭載

[4]海外ユーザー様向け、「遊び方説明」を搭載

<プリ機『Luvholi』詳細>

【1】推し活プリ特有の悩みを解決する、専用プリ機ならではの神機能！

① 推しを主役に撮影できる「推しごと撮影」と、うちわや写真などの人物を“そのまま”残せる「無加工エリア」

『Luvholi』では通常のプリ撮影後に、推し活に特化した1枚を撮影できる「推しごと撮影」時間をご用意。大きなグッズも写る広い画角、選べるカラーライト、無加工エリア、これらの「推しごと撮影」の特徴を引き立てるサンプルポーズでこれまで以上に満足度の高い推し活プリ撮影をお届けします。



推し活グッズを目立たせた撮影ができる「推しごと撮影」

■推しごと撮影の特徴

- 広い画角撮影 : ライブのために全力で可愛くした姿をほぼ全身で残すことが可能。また、通常の画角では入りきらない大きなサイズの推し活グッズを持って撮影したりすることができることも嬉しいポイントです。
- カラーライト : 全6種類から選べるカラーライトを搭載。特に「暗めホワイト」を選ぶと、これまで撮影時の光で飛んでしまっていたペンライトなどの発光グッズの色味も綺麗に残せるように。持っている推し活グッズに合わせて撮影したり、推し色のカラーライトで撮影したり、楽しみ方は自由自在です。推し活グッズを目立たせた撮影で、これまで以上に推しへの愛を存分に表現いただけます。



全6色から選べる「カラーライト」


ペンライトも綺麗に撮影

「無加工エリア」の撮影イメージ

- 無加工エリア : 「自分の顔は盛りたいけどうちわや写真などの推しの顔はそのまま残したい」というユーザーの想いにお応えし、プリの加工がかからない「無加工エリア」を新搭載。グッズを「無加工エリア」の枠に入れて撮影すればうちわや写真などの人物はそのままの状態に残せるように。加工あり・なしは撮影後に選択することができるため、推しの顔も盛りたい派もそのままにしたい派も自分好みに仕上げることが可能です。
- サンプルポーズ : 「推しごと」感をより一層楽しめるものを多数をご用意。ぬいぐるみなど推しを模したグッズだけでの撮影やグッズを持ったポーズ、推しへの愛を表現したものなど、推し・自分どちらを主役にしても盛れる推し活専用ポーズをお楽しみいただけます。

② プリでも推し活グッズが使える！「グッズ枠とサンプルポーズ」で盛れるポーズを提案！

通常プリ撮影用にもうちわやアクリルスタンド、ペンライトなどの様々な推し活グッズに応じたサンプルポーズをご用意しました。グッズを写す位置を示す「グッズ枠」と顔位置用の枠が撮影画面に表示されるため、ポーズと顔の盛り感のバランスを簡単に整えて撮影することが可能。グッズの見え方が歪んだり、ポーズに迷ったりすることなく撮影に集中いただけます。



枠にグッズや顔を当てはめるだけで、
顔の盛れ感もポーズもバランスよく撮影することが可能に

③ 推しの名前もしっかり撮影「反転お直し選択」

反転して写った文字入りグッズを元に戻せる機能「反転お直し選択」が登場。撮影後に反転したい画像を選ぶことができるため、使用した推し活グッズに合わせて1枚1枚反転の有無を選択することが可能です。推しの名前もしっかり残した推し活プリが完成します。



反転してしまった文字入りグッズも元に戻せる

【2】推しの前では可愛いビジュでいたい…！可愛いがつまった「ピュアあま盛れ」な写り

写りは、甘めのパーツバランスとメイク感に調整し、可愛らしさをつめ込んだ「ピュアあま盛れ」。黒目が輝く惹き込まれそうな“きゅるん”とした丸い目元と、ピンクメイク感ある仕上がりで可愛らしい印象に。「推しの前では可愛くありたい！」というユーザーの想いを、プリの写りでも叶えます。



『Luvholi』の「ピュアあま盛れ」な写り

【3】プリ機で撮れる証明写真「証明プリ」を搭載

プリの加工感を抑え、実物に近いナチュラルできれいな「証明プリ」。本サービスでは、撮影後に肌の明るさや肌質、目の印象、髪色の調節ができることはもちろん、自然に印象をアップさせるリップ・チーク・アイブローのメイクアップ機能もご用意しています。『Luvholi』搭載の証明プリは、チークとアイブローが3種類から選べるようになりました。また、印刷レイアウトは履歴書(4×3cm)・免許証(3×2.4cm)・パスポート(4.5×3.5cm)の3種を取り揃え、様々な用途でご利用いただけます。

※公的証明書などに利用される場合は、事前に提出先にご確認の上ご利用ください。

※「証明プリ」とは：<https://sp.pictlink.com/sp/machine/studio/1>

プリ機で撮れる証明写真!!

プリ機は写真を撮るのに最高の空間♪



／比べてもこんなにキレイ!!／

【4】海外ユーザー様向け「遊び方説明」を搭載

外国人観光客に向けた「遊び方説明」を搭載。コイン投入前に操作説明ボタンを押すと、簡単なプリ機の操作方法や撮影の流れを確認することができるようになりました。言語は、英語・中国語(簡体)・中国語(繁体)・韓国語・タイ語・ベトナム語を搭載します。日本語が分からなくても様々な方に撮影をお楽しみいただけます。



【フリー株式会社が開発者が技術情報を発信するブログ「FURYU Tech Blog」のご紹介】

今回のテーマ:裏の裏の話～反転お直し機能について～

最近のプリの画像はユーザーの「盛れた」という感覚に合わせるため、反転表示が基本なことをご存じですか?でも、人物を反転表示すると当然文字等も反転されてしまいます。今回は、「文字を反転させたくない」といったお悩みを解決するプリ機『Luvholi』の新機能「反転お直し機能」の実現方法を、プリの画像反転の歴史を交えて紹介しております。



《記事リンク URL》 <https://tech.furyu.jp/entry/2024/08/MirroredImageProcess>

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※Luvholi 他は、フリー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

【報道関係者の方からのお問い合わせ】

フリー株式会社 広報部

TEL:03-5728-1765/FAX:03-6842-1878/メールアドレス:furyu-press@furyu.jp