

2024年7月25日

インテリアに合わせて選びやすい2色展開  
 個室や寝室で使いやすいコンパクトタイプ  
**スチーム式加湿器(EE-MA20) 新発売**

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社では、個室や寝室で使いやすいコンパクトタイプのスチーム式加湿器(EE-MA20)を2024年9月1日より発売いたします。

商品名	品番	希望小売価格	発売日
スチーム式加湿器	EE-MA20	オープン価格	2024年9月1日

EE-MA20 (タンク容量 約1.8L)

適用床面積：木造和室～3畳(6㎡) / プレハブ洋室～6畳(9㎡) 加湿能力：200mL/h



スチーム式加湿器(EE-MA20)

当社のスチーム式加湿器は、フィルター不要であることに加え、広口の容器なので、お手入れがしやすい構造です。また、「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」などの安心設計でご好評をいただいております。

このたび新たに、寝室などの小さい空間でも使いたいというご要望に応え、コンパクトタイプのEE-MA20をラインアップに加えました。

本体はコンパクトですが、約8時間の連続加湿ができるので給水の手間が少なく便利です。また、「静音モード」を搭載しているため、加湿運転中の音が気になりにくく、静かに加湿できます。カラーは、あたたかい空間になじむオフホワイトと、空間のアクセントになるグリーンの2色展開です。

## 【スチーム式加湿器ラインアップ】



EE-TA60

広いリビングでも使える  
 ハイパワー加湿タイプ



EE-DE35/50

リビングや寝室で使いやすい  
 長時間加湿タイプ



EE-RT35/50

手軽に使える  
 スチーム式のシンプルタイプ



EE-MA20

長時間使える  
 コンパクトタイプ

## 主な商品特長

### ● 清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気を、約 65 °Cまで冷ましてお部屋を加湿します。



(画像は EE-D 型です)

### ● お手入れ簡単 「フィルター不要」 & 「広口容器」

フィルターがなく、さらにフッ素加工の広口容器で汚れがつきにくいいため、お手入れが簡単です。容器が広口なので給水も湯捨ても楽にできます。



### ● トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」

「チャイルドロック」...キーを 3 秒長押しするだけですべての操作ができなくなります。

(安全のため「入/切 選択」キーを押すと運転が停止します)

「ふた開閉ロック」...レバーでふたを常にロックしているため転倒しても簡単に開かないようになっています。

「転倒湯もれ防止構造」...本体をうっかり倒しても湯もれを最小限に抑えます。

(ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。また、本体を倒れたまま放置すると、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます)

### ● 就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約 8 時間」<sup>※1</sup>

就寝時など長時間使用する時に便利で、給水の手間を軽減します。

※1 室温 20°C、満水時に標準モードで運転した場合

### ● 選べる連続加湿 2 段階


お部屋の湿度に関係なく、連続加湿できます。「標準モード」は約 8 時間、「静音モード」は約 16 時間です。

● 就寝時や仕事中でも運転音が気にならない「静音モード約 30dB<sup>※2</sup>」

【静音モード】を選択すれば、就寝中や仕事中でも運転音が気になりにくく、静かに加湿ができます。

※2 沸とう時は除きます。【静音モード】選択時は約 30dB、【標準モード】選択時は約 32dB。【静音モード】では出力を落として運転します。

【音の大きさ目安】



● 選べる切タイマー2段階（2時間、4時間）

● 運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき

【商品画像】



スチーム式加湿器 EE-MA20  
オフホワイト (-WA)、グリーン (-GA)

商品仕様

商品名	スチーム式加湿器	
品番	EE-MA20	
希望小売価格	オープン価格	
容量 (約 L)	1.8	
定格加湿能力 (mL/h)	200	
加湿適用床面積 <sup>※3</sup>	木造和室	～3畳 (6m <sup>2</sup> )
	プレハブ洋室	～6畳 (9m <sup>2</sup> )
消費電力 (約 W)	湯沸かし立ち上げ時	650
	加湿時	190
連続加湿時間 (約 h)	標準	8
	静音	16
外形寸法 幅×奥行×高さ (約 cm)	20×23×26.5	
本体質量 (約 kg)	2.0	
電源コード(m)	1.2	
色柄	オフホワイト (-WA)、グリーン (-GA)	

※3 適用床面積の目安 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたもの。

◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル 0120-345135  
象印マホービン ホームページ  
<http://www.zojirushi.co.jp>