

2024年8月30日

ステンレスマグ(SM-GS型・SM-MS型)新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、大好評の「シームレスせん」シリーズから幅広いニーズと多彩なシーンに合わせた大容量のステンレスマグ(SM-GS型)とスリムタイプのステンレスマグ(SM-MS型)を2024年9月1日より発売します。

商品名	品番	容量	希望小売価格(税込)	発売予定日
ステンレスマグ	SM-GS60・72	0.60L/0.72L	オープン価格	2024年9月1日
	SM-MS25・35	0.25L/0.35L		

新製品はお手入れのしやすさでご好評をいただいている「シームレスせん」に加えて、食洗機での洗浄が可能となり、お手入れ性が向上しました。さらに、構造を見直したことで、本体がコンパクトになり、持ち運びがしやすくなりました。

【ステンレスマグ SM-GS型】



ステンレスマグ (SM-GS60)



ステンレスマグ (SM-GS72)

左から、ホワイト、ディープターコイズ、ブラック、アイシーパープル

※ホワイトはSM-GS60のみ

【ステンレスマグ SM-MS 型】



ステンレスマグ (SM-MS25)



ステンレスマグ (SM-MS35)

左から、シアーグレー、ミントグリーン、ライラックパープル

【商品特長 (SM-GS 型・SM-MS 型共通)】

● 業界初^{※1} せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」

洗うたびにパッキンを外さなくていいのでお手入れが簡単です。パッキンをなくしたり、つけ忘れて水漏れする心配もありません。

※1 ステンレスボトルにおいて、せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。(2020年7月30日発表による 当社調べ)



お手入れする部品は、本体とふたの2点のみ

※写真は SM-MS25

● 食器洗い乾燥機対応


ふた・本体すべてのパーツが食洗機に対応。



※写真は SM-GS60

● よりコンパクトになって使いやすく

従来品に比べて本体の高さが約 1 cm^{※2}^{※3} コンパクトになりました。



※2 2024 年当社従来品 SM-GA 型との本体の高さ比較。SM-GS 型 22cm (60 サイズ) 26cm (72 サイズ)、SM-GA 型 23cm (60 サイズ) 27cm (72 サイズ)

※3 2024 年当社従来品 SM-MA 型との本体の高さ比較。SM-MS 型 14.5cm (25 サイズ) 19cm (35 サイズ)、SM-MA 型 15.5cm (25 サイズ) 20cm (35 サイズ)

● 高い保温・保冷力^{※4}

ステンレス真空 2 重のまほうびんだから保温・保冷力が高く、飲み頃温度をしっかりキープします。

※4 保温(保冷)効力:室温 20°C±2°C において、熱湯(冷水)を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95°C±1°C(水温 4°C±1°C)のときから 6 時間放置した場合におけるその湯(水)の温度。

● 色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+ (プラス)」

はっ水性が高く、表面がなめらかな本体内側のコーティングは、汚れや飲み物のニオイがつきにくいので、サッと洗えて毎日のお手入れが簡単です。

● **スポーツドリンクOK**

ラクリアコート+(プラス)だからサビに強く、スポーツドリンク等に含まれる塩分をしっかりとブロックします。

● **本体丸洗い※5OK**

※5 水中に放置しないでください

● **口あたりが良い「なめらかな飲み口」**

やさしい口あたりで、お手入れの際も手にやさしい丸みのある飲み口です。

● **ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」**

ふた部分に空気断熱層を採用しているため、冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

【商品仕様】

品番	SM-GS60	SM-GS72	SM-MS25	SM-MS35	
実容量 (L)	0.6	0.72	0.25	0.35	
口径 (約 cm)	4		3.5		
保温効力*4 (6時間/1時間)	73°C以上/88°C以上	75°C以上/88°C以上	64°C以上/85°C以上	70°C以上/87°C以上	
保冷効力*4 (6時間)	8°C以下	7°C以下	9°C以下	8°C以下	
本体	寸法:幅×奥行×高さ (約 cm)	7×7×22	7×7×26	6×6×14.5	6×6×19
	質量 (約 kg)	0.27	0.31	0.14	0.16
色柄	ホワイ (-WA) ※ SM-GS60 のみ ディープターコイズ (-GM) ブラック (-BA) アイシーパープル (-VM)		シアーグレー (-HM) ミントグリーン (-GM) ライラックパープル (-VM)		

※4 保温(保冷)効力:室温 20°C±2°C において、熱湯(冷水)を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95°C±1°C(水温 4°C±1°C)のときから 6 時間放置した場合におけるその湯(水)の温度。

◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-345135
象印マホービン ホームページ
<http://www.zojirushi.co.jp>