

2025年1月21日

ステンレスマグ(SU-DA 型)新発売

象印マホービン株式会社では、業界初^{※1}せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」シリーズより、ふだん使いもアクティブなシーンも満足に使えるハンドルつき大容量サイズのステンレスマグ(SU-DA 型)を2025年2月21日より発売いたします。

※1 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて。(2020年7月30日発表による 当社調べ)

商品名	型番	容量	希望小売価格	発売日
ステンレスマグ	SU-DA	0.8L/1.0L	オープン価格	2025年2月21日



左から、SU-DA80、SU-DA100

ハンドルタイプのステンレスマグの需要は年々増加傾向にあり、直近3年間では販売数量が4倍程度に拡大していると推測します。^{※2}

※2 当社推測(数量)

当社においても、昨年発売したハンドルつきステンレスマグ(SM-RS 型)のご愛用者アンケート^{※3}の中で、実際に使用して気に入った点として「持ちやすいハンドル」が最も好評でした。また、持ち運びのしやすさだけでなく、開け閉めのしやすさでも評価をいただいています。

新製品は“持ち運びやすさ”や“開閉のしやすさ”を兼ね備えた「ハンドル」搭載に加え、当社スクリューマグにおける最大容量を採用。ふだん使いやアクティブなシーンでも活躍します。

※3 ステンレスマグ SM-RS (2024年発売) ご愛用者アンケート (n=770) より



ステンレスマグ SU-DA80



ステンレスマグ SU-DA100

左から、チャコールブラック、フロストブルー、ミネラルグレー

商品特長

● 業界初^{※1} せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」

従来の「外して洗うパッキン」をせんセットに一体化。洗うたびにパッキンを外さなくていいので、お手入れがとても簡単です。パッキンをなくしたり、つけ忘れて水漏れする心配もありません。

※1 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて。(2020年7月30日発表による 当社調べ)



● 食器洗い乾燥機対応

ふた・本体ともに食洗機対応。



● 持ち運びしやすく、ふたが開閉しやすい「ハンドルタイプ」

大容量でも持ち運びがしやすく、固定タイプだから開け閉めも簡単です。



● 高い保温・保冷力^{※4}

ステンレスの真空2重まほうびん構造だから、温かい飲み物も冷たい飲み物も、飲み物の温度を長時間キープします。

※4 保温(保冷)効力とは、室温 20°C±2°Cにおいて、製品に熱湯(冷水)を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95°C±1°C(水温 4°C±1°C)のときから6時間放置した場合におけるその湯(水)の温度。

● スポーツドリンク対応の新内面加工「ラクリア加工+ (プラス)」

当社従来品の電解研磨より耐食性が高く、サビに強い加工です。また、飲み物の汚れが落ちやすく、洗いやすいから毎日のお手入れが簡単です。



● **本体丸洗い※5OK**

※5 水中に放置しないでください。

● **飲み物が入れやすく、大きな氷も入る広口約 4.5 cm**

● **口あたりが良い「なめらかな飲み口」**

やさしい口あたりで、お手入れの際も手にやさしい丸みのある飲み口です。

● **ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」**

ふた内部に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

商品仕様

商品名	ステンレスマグ	
品番	SU-DA80	SU-DA100
希望小売価格（税込）	オープン価格	
実容量（L）	0.8	1.0
口径（約 cm）	4.5	
保温効力（6時間／1時間）※4	79℃以上／90℃以上	81℃以上／90℃以上
保冷効力（6時間）※4	7℃以下	
外形寸法：幅×奥行×高さ（約 cm）	8.5×8.5×25.5	8.5×8.5×29.5
本体質量（約 kg）	0.36	0.43
色柄	チャコールブラック（-BM） フロストブルー（-AM） ミネラルグレー（-HM）	

※4 保温（保冷）効力：室温 20℃±2℃において、熱湯（冷水）を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温 95℃±1℃（水温 4℃±1℃）のときから 6 時間放置した場合におけるその湯（水）の温度。

◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-345135
象印マホービン ホームページ
<http://www.zojirushi.co.jp>