

2026 年 1 月 21 日

新構造の「スマートキャップ」搭載で素早い水分補給を実現  
大人のスポーツシーンに最適化した  
**ステンレス クールボトル（SD-KA 型）新発売**

象印マホービン株式会社では、大好評の「シームレスせん」シリーズより、開閉が簡単で素早く水分補給ができる新構造「スマートキャップ」搭載のステンレス クールボトル（SD-KA 型）を 2026 年 2 月 21 日より発売します。

商品名	型番	容量	希望小売価格	発売日
ステンレス クールボトル	SD-KA	0.6L／0.75L 1.0L／1.2L	オープン価格	2026 年 2 月 21 日



調査※1※2によると大人の運動は、子どものように「アスリート」意識の高い競技としての運動よりも「健康維持」や「趣味」を目的としたものが中心であることが分かりました。そこで、大人の日常的な運動シーンに徹底的に寄り添えるよう、運動中でも素早く水分補給ができる新構造「スマートキャップ」を採用。持ち運びやすさへのニーズにも応え、使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できる「折りたたみハンドル」を搭載しています。また、多様なアクティビティに合わせて選べる 4 サイズを展開します。

※1 スポーツライフに関する調査（2022）実施：笹川スポーツ財団

※2 4～21 歳のスポーツライフに関する調査（2023／6～7）実施：笹川スポーツ財団



## 【商品特長】

### 1. アクティブなシーンに適した操作性

#### ● ラクな開閉で素早く水分補給ができる新感覚「スマートキャップ」

開け方



少し回すとロックが解除され、手を離すとパカッと自動で開きます。

閉め方



ひねらずワンタッチでカチッと閉まります。

#### ● さまざまなシーンで持ち運びしやすい折りたたみハンドルつき

大きくて持ちやすい形状で、使わないときは折りたたんでコンパクトにできます。



#### ● ボトルを守る底カバー（シリコーンゴム製）つき



## 2. 冷たさが長時間続く保冷力

### ● 驚きの保冷力※3！「ステンレス真空 2 重まほうびん」

暑い季節でも、飲み物の冷たい温度を長時間キープ※4します。

※3 保冷効力とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温 4℃±1℃ のときから 6 時間放置した場合におけるその水の温度。

※4 保冷効力：4℃ の冷水が 6 時間後でも 9℃以下（60 サイズ・75 サイズ）／8℃以下（100 ・120 サイズ）

### ● 飲み物も氷も入れやすい「広口約 5cm」

### ● 結露抑制構造

ふた部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。

## 3. 洗浄の手間を削減するお手入れ性

### ● 業界初※5せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」

パッキンをはずして洗わなくていいので、お手入れが簡単です。さらに、せんセット 1 部品化にしたことで、高いお手入れ性を実現しました。

※5 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて。（2020 年 7 月 30 日発表による 当社調べ）

### ● 食器洗い乾燥機対応

すべてのパーツ（せんセット・本体・底カバー）が食洗機対応です。

### ● スポーツドリンク OK！内面「ラクリア加工+（プラス）」

従来の電解研磨加工より耐食性が高くサビに強いため、スポーツドリンク等の塩分を含む飲み物にも対応。汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。

### ● 本体丸洗い※6OK

※6 水中に放置しないでください。

### 【商品ラインアップ】

0.6L

0.75L

1.0L

1.2L



## 【商品仕様】

商品名	ステンレス クールボトル			
品番	SD-KA60	SD-KA75	SD-KA100	SD-KA120
希望小売価格（税込）	オープン価格			
実容量（L）	0.6	0.75	1.0	1.2
口径（約 cm）	5			
保冷効力※ <sup>3</sup> （6 時間）	9℃以下		8℃以下	
外形寸法：幅×奥行×高さ （約 cm）	8×8.5×23	8×8.5×27	9×9.5×27.5	9×9.5×31.5
本体質量（約 kg）	0.31	0.34	0.46	0.5
色柄	チャコールブラック（-BM） ミスティグレイ（-HM） ライトグリーン（-GM）		チャコールブラック（-BM） ミスティグレイ（-HM） ライトグリーン（-GM） アクアブルー（-AM） パールホワイト（-WM）	チャコールブラック（-BM） ミスティグレイ（-HM） パールホワイト（-WM）

※3 保冷効力とは、室温 20℃±2℃において、製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温 4℃±1 のときから 6 時間放置した場合におけるその湯(水)の温度。

※リリース内の画像に関しては、下記広報部までお問い合わせください。

## ◎本製品に関する読者からのお問い合わせ先

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル 0120-345135  
象印マホービン ホームページ  
<http://www.zojirushi.co.jp>