

高速スクロール、横スクロールに対応した静音マウス 3 モデルを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、高速縦スクロールとチルトホイールによる左右スクロールを搭載したマウス「MA-BBS529BK（Bluetooth 接続）」、「MA-WBS530BK（2.4GHz ワイヤレス接続）」、「MA-YBS531BK（有線接続）」を発売します。

Excel や Web ページ閲覧時の移動を大幅に効率化するとともに、用途や環境に合わせて最適な接続方式をお選びいただけます。各モデルにサイドボタン「戻る／進む」、DPI 切り替え機能を搭載しています。



【掲載ページ】

品名：静音 Bluetooth マウス（チルトホイール・高速スクロール） /
静音ワイヤレスマウス（チルトホイール・高速スクロール） / 静音有線マウス（チルトホイール・高速スクロール）
品番：MA-BBS529BK（Bluetooth） / MA-WBS530BK（ワイヤレス） / MA-YBS531BK（有線）
標準価格：3,630 円（税抜き 3,300 円） / 5,060 円（税抜き 4,600 円）
製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-BBS529BK>

一気に下まで高速スクロール

縦方向に高速でスクロールでき、縦に長いファイルや WEB ページを一気に下まで閲覧できます。

「高速」「通常」スクロールは直感的に切り替えることが可能です。

速くホイールを回すと高速スクロール、遅く回すと通常スクロールになり、ボタンなどでの設定は不要です。

横スクロールにも対応

左右へのスクロールにも対応しています。

上下・左右にスクロールできるので、Excel 作業や Web ページ閲覧、デザイン・動画編集などに便利です。

※横スクロールは高速ではありません。

コンパクトながら便利な 5 ボタンを搭載

左右ボタン、スクロールホイール、戻る・進むボタンも搭載し、ブラウザ操作などをスムーズに行えます。

※MA-YBS531BK は Windows のみで戻る・進むボタンを使用できます。

静音仕様で、場所を選ばず使える

左右、サイド、ホイール、カウント切替え、スクロールボタンは静音仕様です。

深夜の使用や公共の場、会議中などの静かな場所でも、音を気にせずに使用できます。

※チルトボタンは非静音です。

カーソルスピード調整

MA-BBS529BK と MA-WBS530BK は 1000、1600、2400、3200、4800 の 5 段階、MA-YBS531BK は 1000、1600、2400、3200 の 4 段階でカーソルスピードを簡単に調整できます。

コンパクトタイプ

コンパクトで持ち運びしやすいマウスです。

Bluetooth Ver.5.1 規格に対応したマルチペアリング可能な MA-BBS529BK

最大 3 台までペアリング可能なマルチペアリング対応マウスです。Bluetooth 接続でスマートフォンやタブレットでも使用でき、単三乾電池 1 本ですぐ使えます。

OS 自動認識で macOS でも「戻る」「進む」ボタンが使える、また電源 ON・OFF スイッチも付いており不使用時の電力消費を防止できます。

2.4GHz デジタル帯の MA-WBS530BK

電波干渉に強い 2.4GHz 帯で半径 10m の広範囲で安定して通信できます。レシーバーは本体収納式で紛失を防止します。単三乾電池 1 本ですぐ使え、電源 ON・OFF スイッチも付いており不使用時の電力消費を防止できます。

Windows モード・Mac モードの 2 つのモードを搭載し接続先 OS を自動認識して切り替え、macOS でも「戻る」「進む」ボタンが使えます。

電池切れの心配がない有線タイプの MA-YBS531BK

電池切れを気にせず使える有線タイプです。USB ポートに差すだけですぐに使用できます。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=MA-BBS529BK,MA-WBS530BK,MA-YBS531BK>

【特長】

<共通仕様>

●縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。

●Excel 作業や Web ページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。

※Office バージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。

●サイドに 2 ボタン搭載で、Web ブラウザなどでの「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。

●WEB サイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

※Windows のみで使用できます。

7/18/2025 9:22 AM

<MA-BBS529BK>

- 最大 3 台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることができるマルチペアリングに対応しています。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- Bluetooth Ver.5.1 規格に対応し、Bluetooth 内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
- 通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。

※Android OS 搭載でも Bluetooth マウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。

- 不使用時の電池消費を抑える、電源スイッチ付きです。
- カーソルスピードを 1000・1600・2400・3200・4800 カウントの 5 段階で切り替えることができます。

<MA-WBS530BK>

- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- 電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- 15×18.6mm の極小レシーバーなので、ポート装着時の出っばりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
- マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
- 不使用時の電池消費を抑える、電源スイッチ付きです。
- カーソルスピードを 1000・1600・2400・3200・4800 カウントの 5 段階で切り替えることができます。

<MA-YBS531BK>

- 電池切れを気にせず使える有線タイプです。
- 用途に合わせてカーソルスピードを 1000・1600・2400・3200 カウントの 4 段階で切替えることができます。
- 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

【仕様】

■接続方式：

Bluetooth (MA-BBS529BK)

2.4GHz ワイヤレス (MA-WBS530BK)

有線 (MA-YBS531BK)

■インターフェース：USB1.1 (MA-WBS530BK、MA-YBS531BK)

※USB 10Gbps/5Gbps/2.0 インターフェースでもご使用になれます。

■コネクタ形状：USB A コネクタ (MA-WBS530BK、MA-YBS531BK)

■適合規格：Bluetooth 5.1 Class2 (MA-BBS529BK)

■プロファイル：HOGP (HID over GATT Profile)

■電波周波数：2.4GHz 帯 (MA-BBS529BK)

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m、スチール机（磁性体）/半径約 2m (MA-BBS529BK、MA-WBS530BK)

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■マルチペアリング：あり (MA-BBS529BK)

■接続先切り替え台数：3 台 (MA-BBS529BK)

※Bluetooth/3 台

■読み取り方式：光学センサー方式（ブルーLED）

■分解能：1000、1600、2400、3200、4800count/inch (MA-BBS529BK、MA-WBS530BK)

1000、1600、2400、3200count/inch (MA-YBS531BK)

※カウント切替えボタン付き

7/18/2025 9:22 AM

■ボタン数：5 ボタン

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン、カウント切り替えボタン

■静音：左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール

※チルトボタンは非静音です。

■横スクロール機能：あり

■電池：単三電池 1 本（MA-BBS529BK、MA-WBS530BK）

※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電機に対応しています。

※アルカリ乾電池が推奨です。

■連続動作時間：

300 時間（MA-BBS529BK）

255 時間（MA-WBS530BK）

■連続待機時間：18000 時間（MA-BBS529BK、MA-WBS530BK）

■使用可能日数：

500 日（MA-BBS529BK）

400 日（MA-WBS530BK）

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。（新品の単三アルカリ電池使用時）

※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。

■セット内容：マウス、レシーバー（MA-WBS530BK）、単三乾電池（MA-BBS529BK、MA-WBS530BK）

■サイズ区分：小型

■サイズ：

マウス/W55.8×D93.6×H36.3mm

レシーバー/W15×D18.6×H6.5mm（MA-WBS530BK）

■重量：

マウス/約 68g（MA-BBS529BK、MA-WBS530BK）、約 88g（MA-YBS531BK）

レシーバー/約 2g（MA-WBS530BK）

【関連ページ】

Bluetooth マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/bluetooth.html>

2.4GHz ワイヤレスマウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/wireless.html>

有線マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/wired.html>

iPad・iPhone・iPod アクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ipad_iphone_ipod/

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MA-BBS529BK>

7/18/2025 9:22 AM

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。