

ピーコック魔法瓶 携帯保冷氷のう「アイスパック」シリーズ 春先3か月で出荷数30万本突破！シリーズ累計50万本越え ～クーリングアイテムで、熱中症などへの早めの準備はじまる～

ピーコック魔法瓶工業株式会社（本社:大阪市、社長:山中千佳）から2025年3月にシリーズのラインアップを拡充して発売された、いつでもどこでも手軽にクールダウンできる、携帯できる保冷氷のう「アイスパック」シリーズの出荷数が、これまでの4年間で累計約20万本のところ、春先の3～5月の3か月間だけで30万本を超えましたことを報告致します。3か月間の月平均出荷数は、過去4年間に比べ約19倍となっています。

長期予報では今年の夏も猛暑が予想されており、3月末から気温の高い日が続いたことなどから、想定以上の出荷数となっています。



<https://www.the-peacock.co.jp/blogs/feature/pickup21>

■昨年以上に空前の大ヒット商品となっている「アイスパック」

「アイスパック」は、今年創立75周年を迎える老舗魔法瓶メーカーであるピーコック魔法瓶が、年々高まる熱中症のリスクに対し、自社の真空断熱の技術を応用して開発した、冷たいまま持ち運べる氷のうです。2021年発売以降、さまざまなシーンで使いやすいよう、ラインアップを拡充してシリーズ化してきました。


2023年夏にSNSなどを中心にご利用者様の間で話題となり、2024年夏には想定以上のご注文をいただき、一時在庫切れとなるなど、知る人ぞ知るヒット商品となりました。

今年は、コンパクトサイズでより携帯しやすい「ミニアイスパック ポケット（ABB-S07）」、ラージサイズでより長時間保冷できる「アイスパック シリコン氷のうタイプ（ABB-L30）」と、氷のうの大きさをサイズアップして改良した「アイスパック 布氷のうタイプ（ABC-51）」を3月から追加ラインアップして新発売しましたが、従来の「ミニアイスパック（ABB-16）」と合わせて、3～5月の3か月で30万本を超える出荷数となり、今なお注文をいただき続けています。早くから各地で夏日となり例年より暑くなる長期予報も出されたことなども相まって、暑い夏に向けた早めの準備がされているものと思われます。

【本件に関するお問い合わせ先】

ピーコック魔法瓶工業(株) 広報・マーケティング部 担当；木村 (090-4862-1867)
TEL：06-6458-0564 FAX：06-6458-9505 E-mail：t.kimura@the-peacock.co.jp

■今年の夏の暑さ予報



今年も例年以上の猛暑予想

日本気象協会の、2025年5月20日発表の「3か月予報」によれば、6月～8月にかけては気温は全国的に平年より高くなる確率が高く、環境省の暑さ指数（WBGT近似値）による熱中症予防情報では、今年はずでに「**嚴重警戒**」レベルのアラートが発令された地域もあり、早い段階から各地で「**真夏日**」や「**猛暑日**」となっています。
（参照：日本気象協会 3か月予報）

■なぜ「アイスパック」なのか



全「アイスパック」シリーズ

冷たく、その冷たさが長持ちする「アイスパック」

さまざまなクーリングアイテムがありますが、そもそもあまり冷たくないものや、その冷たさが持続しないものが多い中、「アイスパック」シリーズは、氷や氷水を使用する氷のう自体がちょうどよい冷たさで、魔法瓶構造の専用保冷ホルダーにセットすればその冷たさがキープできるので、使い方によってはお帰り時までも素冷たくクーリングができます。氷のうの素材にシリコンや布を使い、お年寄りからお子様まで肌触りよくご使用いただけます。お手入れ性や携帯性にも優れており、魔法瓶メーカーの保冷性能への信頼性も合わせて、ご好評をいただけていると思われま

■「アイスパック」シリーズ ラインアップ4商品



パウダーピンク(PP) ペールブルー(A) ホワイト(W) 氷のう



ベージュ(CA) ブルー(A) ホワイト(W) 氷のう



ホワイト(W) ブルーグレー(HA) 氷のう

携帯性に優れたポケットサイズ
ミニアイスパックポケット
(ABB-S07)

定番シリコン氷のうタイプ
ミニアイスパック(ABB-16)
(2024グッドデザイン受賞)

冷たさが最大約24時間長持ち
アイスパック シリコン氷のうタイプ
(ABB-L30)



ネイビー(AK) ステンレス(XA) 氷のう

スポーツなどのアイシングに
アイスパック 布氷のうタイプ
(ABC-50)

【使い方】

布のうタイプ 使い方	01 氷のうを冷たさキープホルダーにセットする	02 氷のうに水(またはお茶)を入れて、キャップを入れる	03 フタを閉め、完成	シリコン氷のうタイプ 使い方	
	すぐ使う場合		しっかり凍らせて使う場合		
	01 シリコン氷のうに水(またはお茶)を入れて、キャップを閉める	02 シリコン氷のうを冷たさキープホルダーに入れて完成	01 シリコン氷のうに水を入れて、キャップを閉める	02 凍らせる。	03 シリコン氷のうを冷たさキープホルダーにセットし、完成。

【本件に関するお問い合わせ先】

ピーコック魔法瓶工業(株) 広報・マーケティング部 担当; 木村 (090-4862-1867)
TEL: 06-6458-0564 FAX: 06-6458-9505 E-mail: t.kimura@the-peacock.co.jp